

CRWQ-72B

7,000 루멘, WQXGA, 단일 칩 DLP 프로젝터



- 생생한 색상의 대단히 선명한 이미지
- 유연한 설치를 위한 폭넓은 렌즈 변경 범위
- 소형 설계
- 항상 안정적인 성능

*일부 유통업체에서만 구매 가능

또한, CRWQ-72B는 다수의 디스플레이를 이용한 복잡한 구성을 대체하여 회의실, 협력실 또는 시청각실에서 고해상도 디스플레이를 구현합니다.

고 명암비 이미지

CRWQ-72B 프로젝터는 다른 어떤 단일 칩 DLP 프로젝터보다도 훨씬 높은 고유한 WQXGA (2,560 x 1,600) 해상도와 7,000 루멘의 밝기를 결합하고 있습니다. 픽셀 수가 많으면 그만큼 많은 정보를 표시할 수 있기 때문에 화면에 보다 많은 정보를 동시에 표시할 수 있는 이 프로젝터는 업무 효율을 높이는 효과를 가져다 줍니다.* 안정적인 고 명암비 이미지를 제공하여 집중력을 높이고 낮은 소음 수준을 유지하여 회의실을 효율적인 협력실로 바꿀 수 있습니다.

유연한 설치

매우 작은 설치 면적을 차지하는 CRWQ-72B는 6,500 ~ 10,000 루멘 세그먼트에서 가장 가벼운 프로젝터입니다. 렌즈 시프트가 넓은 완전 유리 소재의 고품질 렌즈를 채택하여 궁극적인 설치 유연성을 제공합니다.

내구성을 염두에 둔 설계

CRWQ-72B는 필터를 사용하지 않는 설계와 신뢰할 수 있는 DLP® 기술을 채택하여 최고의 화면 정확도와 낮은 총 소유 비용의 이점을 제공합니다. 무한정 사용할 수 있는 내구성으로 설계되었지만, 3년 보증이 제공되므로 고장이 나더라도 안심할 수 있습니다.

기술 사양

CRWQ-72B

일반 사양

| | |
|---------------|---|
| 프로젝터 유형 | 단일 칩 DLP 프로젝트 |
| 기술 | DarkChip3™을 포함한 LVDC DMD™ |
| 해상도 | 2,560 x 1,600 (WQXGA) |
| 밝기 | 7,000 ANSI 루멘 |
| 명암비율 | 6,500:1 |
| 밝기 균일도 | >90% |
| 화면 비율 | 16:10 |
| 렌즈 유형 | 완전 유리 렌즈 |
| 렌즈 | 광각 렌즈 EN42 (0.8:1), 초광각 줌 렌즈 EN46 (0.8-1.21:1), 광각 렌즈 EN43 (1.2-1.7:1), 표준 줌 EN41 (1.7-2.5:1), 장 배율 줌 EN44 (2.50-4.60 :1), 초광각 고정 EN47 (0.65 : 1) |
| 광학 렌즈범위 | 수직: -144% ~ +144%; 수평: -70% ~ +70% (줌 렌즈에서) |
| 색 보정 | RealColor™ |
| 램프 | 2 x 300W UHP Vidi |
| 램프 수명 | 최대 2,000시간(최대 출력) / 최대 2,500시간(에코 모드) |
| 램프 하우스, 빠른 교환 | 예 |
| 램프 보증서 | 500시간 또는 90일 |
| 실드 DLP™ 코어 | 예 |
| 방향 | 테이블 -천장 |
| 입력 | 2 x DVI-I; 2 x HDMI 1.3a; 2 x VGA; 비디오 입력; 1 x 컴포넌트; 1 x S-비디오 |
| 입력 해상도 | 모든 모드에서 최대 2,560 x 1,600 픽셀 입력. 출력 해상도는 기본 해상도에 따라 다름; HDTV (1080p, 1080i, 720p); EDTV (576p, 480p); SDTV (576i, 480i); NTSC, PAL, SECAM; 프로그레시브 스캔 |
| 소프트웨어 툴 | 프로젝터 톨셋, ProNet |
| 컨트롤 | 1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x 9-핀 D-SUB RS232; 2 x 12V 프로그래밍 가능 트리거(3.5mm 미니 잭); 1 x 유선 원격 3.5mm 미니 잭; 2 x USB |
| 네트워크 연결 | 10/100 base-T, RJ-45 연결 |
| 전원 요구 사항 | 100-240V/50-60Hz |
| 전력 소비 | 912W |
| 소음도 | 34 dB |
| 작동 시 주위 온도 | 10-40°C / 50°-104°F |
| 작동 습도 | 20-80% RH |
| 방출 BTU | 최대 3,109 BTU/h |
| 크기(WxLxH) | 510 x 376 x 233 mm / 20.08 x 14.80 x 9.17인치 |
| 무게 | 12.7 kg (28.0 lbs) |
| 표준 액세스리 | 전원 코드, 무선 원격 제어 |
| 인증 | FCC, 파트 15 클래스 A 및 CCC, cCSAus, cUL, UL 및 CE 준수 |
| 보증 | 3년 부품 및 인력 제한 보증을 제공합니다. 5년까지 연장 가능. |

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.