

ClickShare C-5

Apresentação sem fio simples com um clique para espaços pequenos



- Modelo de apresentação sem fio de nível básico
- Compartilhamento de conteúdo com o aplicativo ClickShare e BYOD nativo
- 100% seguro, criptografado e gerenciado na nuvem

Especificações técnicas

CLICKSHARE C-5

Especificações Gerais

Sistema operacional	Windows 10 e macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Requisitos de sistema	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor or AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 latest build or Mac OS Mojave latest build Recommended: Intel i5 4-core processor or AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 latest build or Mac OS latest build
Saídas de vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Saída de áudio	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	0
Aplicativo do ClickShare	Desktop e móvel
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 1 aplicativo)	
Nível de ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com a modulação de intensidade do sinal; máximo de 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit Faixa de frequências de 2,4 GHz e 5 GHz
Faixa de frequência	2,4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletor de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbi 1x USB-C 2.0 (front); 1x USB-A 2.0 (front) -only Gen2; 1x USB-C 3.0 (front); 1x USB-A 3.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema anti-roubo	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	/
Room Dock (suporte periférico)	Não
Vista local	Visão local da exibição da sela apenas
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* depende da configuração, disponível em atualizações de firmware futuras
Dimensões da unidade base do ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo de energia	Operational: 5-10W, 24W Max
Fonte de alimentação	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (only Gen2)
Peso	900 gr

Gerada em: 19 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.