

CRWQ-72B

Projecteur DLP monopuce WQXGA 7 000 lumens



- Images précises aux couleurs éclatantes
- Grande amplitude de déplacement de la lentille pour une installation flexible
- Design compact
- Fiabilité 24h/24, 7j/7

*Uniquement disponible auprès des distributeurs sélectionnés

De plus, le CRWQ-72B remplace des configurations complexes intégrant plusieurs écrans et vous permet d'obtenir un affichage haute résolution dans votre salle de réunion, dans votre espace de travail collaboration ou dans votre salle de projection.

Des images fortement contrastées

Le projecteur CRWQ-72B associe une résolution WQXGA (2 560 x 1 600), supérieure à celle de tout autre projecteur DLP monopuce, à une puissance lumineuse de 7 000 lumens. Ce projecteur permet d'afficher simultanément davantage de données à l'écran, ce qui a un effet prouvé sur l'efficacité du travail, un plus grand nombre de pixels permettant d'afficher un plus grand nombre d'informations.* Le CRWQ-62B fournit des images stables et à contraste élevé qui, associées à son fonctionnement silencieux, favorisent votre concentration. Il transforme ainsi votre salle de réunion en un espace de travail collaboratif efficace.

Installation flexible

Outre une empreinte d'installation des plus réduites, le CRWQ-72B est également le projecteur le plus léger dans le segment des 6 500 à 10 000 lumens. Grâce à sa gamme de lentilles en verre de grande qualité, associées à une grande amplitude de décalage de la lentille, il offre une flexibilité d'installation exceptionnelle.

Construit pour durer

Le CRWQ-72B se caractérise par une conception sans filtre et bénéficie d'une technologie DLP® fiable pour une précision des images sans égale et un faible coût total de possession. Conçu pour une utilisation sans limite, il est également proposé avec une garantie de 3 ans, gage d'une véritable tranquillité d'esprit.

Spécifications techniques

CRWQ-72B

Spécifications générales

Type de projecteur	projection DLP monopuce
Technologie	DMD™ LVDC avec DarkChip3™
Résolution	2 560 x 1 600 (WQXGA)
Luminosité	7 000 lumens ANSI
Taux de contraste	6 500:1
Uniformité de la luminosité	>90 %
Rapport d'aspect	16:10
Type de lentille	Toutes les lentilles sont en verre
Lentilles	objectif grand-angulaire EN42 (0,8:1), lentille de zoom ultralarge EN46 (0,8-1,21:1), objectif grand-angulaire EN43 (1,2-1,7:1), zoom standard EN41 (1,7-2,5:1), lentille de zoom rapport long EN44 (2,50-4,60 :1), ultralarge fixe EN47 (0,65 : 1)
Décalage de la lentille optique	Vertical : -144 % à +144 % ; Horizontal : -70 % à +70 % (sur les zooms)
Correction des couleurs	RealColor™
Lampes	2 x 300 W (Vidi UHP)
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 2 000 heures (puissance maximale) / Jusqu'à 2 500 heures (mode économique)
Boîtier de lampe, remplacement rapide	oui
Garantie des lampes	500 heures ou 90 jours
Cœur de processeur DLP™ scellé	Oui
Orientation	table -plafond
Entrées	2 x DVI-I ; 2 x HDMI 1.3a ; 2 x VGA ; Entrées vidéo , 1 x composant ; 1 x S-Vidéo
Résolutions en entrée	Résolution d'entrée pouvant atteindre 2 560 x 1 600 pixels sur tous les modèles. La résolution de sortie dépend de la résolution native ; HDTV (1080p, 1080i, 720p) ; EDTV (576p, 480p) ; SDTV (576i, 480i) ; NTSC, PAL, SECAM ; balayage progressif
Outils logiciels	Projector Toolset, ProNet
Contrôle	1 x RJ-45 TCP/IP ; 1 x RS-232 D-SUB à 9 broches ; 2 déclencheurs programmables 12 V (prise mini-jack 3,5 mm) ; 1 prise mini-jack 3,5 mm pour télécommande par câble ; 2 x USB
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz
Consommation électrique	912 W
Niveau sonore	34 dB
Température ambiante de fonctionnement	10-40 °C / 50°-104 °F
Humidité (fonctionnement)	20 à 80 % d'humidité relative
Dissipation BTU	Max. 3 109 BTU/h
Dimensions (l x L x H)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 pouces
Poids	12,7 kg (28,0 lb)
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
Certifications	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CCC, cCSAus, cUL, UL et CE
Garantie	Garantie limitée de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre Extensible à 5 ans.

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.