


# AC-AR05

High-reach wall arm



The AC-ARS5 high-reach wall arm is designed for use with the Barco Smart Terminals with standard VESA mounting holes.

The arm has a wide reach and offers great flexibility and compatibility for installation at the bedside in a typical hospital room.

### **Easy to install and operate**

This arm features an advanced locking system for easy, one-man installation and a standard VESA mounting for maximum compatibility. A smart tilt mechanism ensures the arm is easily maneuverable, providing the user with the most comfortable position when using the touchscreen of the terminal.

### **A perfect fit for the hospital room**

The AC-ARS5 is fully covered, making it easy to clean and disinfect to ensure patient safety at all times. The slim, stylish design and long reach make it ideal for installation in modern hospital rooms.

## 技术规格

## AC-AR05

### 一般规格

主体材料	铝和钢
颜色	巴可白
长度	1914毫米 第一部分：996毫米 第二部分：917毫米
范围	1914毫米
高度	高度可调，相对水平方向+25°至-55°，共950毫米 上（+25°）：324毫米，向下（-55°）：626毫米
旋转	中间铰链：330° VESA安装臂端部铰链：330° 铸造节点内一体化的旋转挡块
倾斜	从水平方向： 上：60° 下：-60°
允许关节力	少于 30 N
移动	所有关节运动的缓冲
承载能力	4.0千克-7.5千克（可调）
臂重	9千克
盖子	带塑料盖的壳体可按照医疗标准清洗
固定	兼容标准VESA 75x75毫米和100x100毫米 安装臂端盖与巴可公司智能终端完美配合
电缆管理	所有布线在机械臂内 直流电源、1x 以太网、1x 维修服务呼叫，1x USB (USB电缆支持巴可提供的USB外围设备。为确保正确运行，客户应联系巴可公司，确认对于客户想要使用的外部USB设备的任何特殊需求，可能需要将样品送交巴公司可进行测试。)
其他	安装臂头部铰链允许终端“倾斜”功能，范围可达相对垂直方向上/下+/-50° 独特的臂头允许对终端进行完美的（+/-5°）水平调整 锁定结构确保只需一名获得资格的人员即可完成安装 通过臂体内的电气连接实现接地 兼容巴可墙面安装盒

生成于：04 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。