

ClickShare Hub Pro

Sistema modular de salas de videoconferencia de alta calidad para mejorar las reuniones híbridas



- **Presentación inalámbrica: uso compartido de contenidos 4K con 2 ClickShare Buttons de última generación y USB-C DisplayPort™**
- **Compatibilidad con doble pantalla**
- **100 % seguro, encriptado, gestionado en la nube**
- **Producto sostenible con etiqueta Barco Eco A+**

ClickShare Hub Pro es un sistema de videoconferencia inalámbrico y modular de primera calidad para mejorar las reuniones híbridas. Con dos ClickShare Buttons de última generación (con Wi-Fi 6E y USB-C DisplayPort™), garantiza que los participantes en la reunión disfruten de un uso compartido de contenido seguro e inalámbrico en 4K. Con la compatibilidad con doble pantalla, garantiza reuniones muy visuales y atractivas.

Para los responsables de TI y los integradores, ClickShare Hub Pro ofrece una solución personalizable para todo tipo de salas, seguridad de nivel empresarial y cumplimiento de normativas.

Se espera que esté disponible a finales de 2025.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE HUB PRO

Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 10 o superior macOS 14 (Sonoma) y 15 (Sequoia)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo o AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última compilación o Mac OS Mojave última compilación Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos o AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: Última versión de Windows 11 o Última versión de Mac OS
Salidas de vídeo	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Entradas de vídeo	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Salida de audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Botones de ClickShare	2
ClickShare app	Desktop
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast *
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	2*
Nivel sonoro	Máximo 25 dBA @ 30°C
Autenticación por cable	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit la banda de frecuencia esta entre los 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencias	2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz DBS/HBS (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	Parte trasera: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x salida USB-C Power 3.1 disipador 3.1 EPR 2x Salida HDMI 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x Dispositivo USB-C 2.0/3.0 + Salida USB-C DisplayPort™ 1x USB-C 2.0 + Salida USB-C DisplayPort™ Parte delantera: 1x USB-C 2.0/3.0
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Máx. 35°C (95°F) a 3000 m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cerradura Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Sí *
Conferencia inalámbrica	Sí, a través de App o Botón *
Vista local	Alta calidad *
Conexión de red	LAN
Gestión y presentación de informes	Sí
Garantía	3 años estándar
*	En una fase posterior
Dimensiones de la unidad base de ClickShare	
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo de energía	En funcionamiento: 160 W (máx.) En espera:
Fuente de alimentación	Cargador externo USB-C de 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 g

Generado en: 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.