


# DP2K-8Sx

Компактный интегрированный кинопроектор DLP для экранов шириной до 8 м (26 футов)



Проектор Barco DP2K-8Sx – это самый компактный и полностью интегрированный проектор для цифрового кинотеатра, разработанный с учетом потребностей небольших кинотеатров, независимых кинозалов и арт-хаузов. Проектор DP2K-8Sx поставляется как интегрированный, DCI-совместимый комплект, включающий 0,69" чип DLP Cinema®, высококачественный кинообъектив и интегрированный медиасервер с резервной емкостью хранения. Данный проектор представляет собой превосходное решение для кинопрокатчиков, которые хотят перейти на цифровой формат проецирования с минимальными проблемами и рисками.

## Преимущества проектора Barco DP2K-8Sx:

- Непревзойденная надежность во всех аспектах всемирно известных кинопроекторов Barco DP2K
- Яркие и устойчивые цвета, которые достигаются с помощью стандартных ксеноновых ламп
- Стабильная четкость изображения благодаря отлично зарекомендовавшему себя ручному механизму сведения цветов, заимствованному из лучших проекторов Barco
- Полное спокойствие и уверенность и легкость выполнения нормативных требований благодаря изначальному соответствию требованиям DCI лампы, объектива и технологии хранения
- Нет необходимости вкладывать средства в дополнительное оборудование и абсолютное отсутствие затруднений благодаря медиасерверу с резервной емкостью хранения данных
- Полная совместимость со всеми внутренними и внешними 3D-системами, включая множество альтернативных возможностей ввода содержимого
- Правильные пропорции изображения в каждой настройке благодаря использованию объективов с

электроприводом •Удобная транспортировка, установка и обслуживание благодаря интеллектуальной модульной архитектуре, наличию транспортировочных ручек и удобных программных инструментов •Низкие эксплуатационные расходы за счет применения экономичных ксеноновых ламп, экономного ждущего режима, воздушных фильтров многократного использования и унификации компонентов с другими проекторами

Проектор поставляется также без интегрированного медиасервера  
Интегрированный цифровой кинопроектор DP2K-8Sx доступен также как решение только с проектором. Проектор DP2K-8S не включает интегрированный медиасервер.

- Специально разработан для небольших кинотеатров, независимых кинозалов и арт-хаузов
- Минимальная стоимость владения, которая достигается благодаря применению ламп с низкой стоимостью эксплуатации, фильтров многократного использования, а также малому объему обслуживания и т. д.
- Наивысшее качество изображения благодаря превосходной яркости, глубокой контрастности и живым цветам
- Постоянное первоклассное качество изображения благодаря простому в использовании ручному механизму сведения
- Широкий набор механизированных объективов для выбора правильных пропорций изображения
- Интуитивно понятный интерфейс пользователя обеспечивает максимальное удобство использования.
- Качество и яркость изображения сохраняется в течение долгого времени благодаря применению запатентованного герметичного модуля обработки и усовершенствованной системы охлаждения DMD.
- Простоту установки и обслуживания обеспечивают проверенная модульная конструкция и общая платформа с более крупными кинопроекторами Barco

**Технические характеристики****DP2K-8SX**

Общие характеристики	
<b>Оправа</b>	Герметичные корпуса DMD и оптический блок
<b>Лампа</b>	1,6 кВт, ксеноновая лампа с короткой дугой
<b>Светоотдача</b>	6000 люмен (лампа мощностью 1,6 кВт)
<b>Размер экрана</b>	Ширина до 8 м / 26 футов (коэффициент яркости экрана 1,2 при 14 фут-ламбертах)
<b>Уровень контрастности</b>	1850:1
<b>Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™</b>	3 устройства DC2K размером 0,69 дюйма из темного металла
<b>Родное разрешение</b>	2048 x 1080 пикселей
<b>Основные объективы</b>	Полностью механизированная регулировка 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9
<b>Интегрированный медиасервер (IMS)</b>	Воспроизведение сигналов JPEG2000 DCI разрешением 2K и 4K Высокие частоты кадров в 3D-режиме – до 120 к/сек (60 к/сек на каждый глаз) Воспроизведение изображений JPEG2000 со скоростью передачи данных до 500 Мбит/с Коррекция цветов Dolby3D MPEG-2 H.264 2 входа 3G-SDI 1 вход HDMI 1.4a (BluRay 3D / 4K) 16 звуковых каналов AES/EBU (2 x RJ45) 4 x GPI, 6 x GPO (2 x RJ45) 2 ETH для управления и считывания данных 3 USB с доступом спереди для считывания данных 1 порт eSATA для быстрого считывания данных
<b>Интегрированное хранилище (IMS)</b>	Хранилище данных полезным объемом 2 ТБ (RAID-5) 3 жестких диска 2,5", заменяемых в горячем режиме
<b>Программное обеспечение SMS (IMS)</b>	Проигрыватель/редактор/планировщик показа Автоматизация, 3D, считывание данных Интеграция TMS
<b>Диагностика проектора</b>	Посредством управляющего программного обеспечения Communicator Посредством управляющего программного обеспечения Communicator LITE (веб-версия) Посредством агента SNMP
<b>Требования к источнику питания</b>	220 В
<b>Размеры проектора (ВхШхГ)</b>	325 x 625 x 910 мм 12,8 x 24,6 x 35,8 дюймов
<b>Вес проектора</b>	Предусмотрены ручки для облегчения переноски 56,5 кг (125 фунтов) (транспортировка, при снятом корпусе лампы) (общий вес 66,5 кг / 147 фунтов)
<b>Окружающая Температура</b>	Не более 35°C / 95°F.
<b>Параметры</b>	ACS-2048 Дополнительные модули для 3D-режима Монитор с сенсорным экраном Опора Лицензия на аудиодекодер Auro 11.1 Живое 3D: лицензии на RealD LIVE или Sensio® Hi-Fi 3D Лицензия на параллелизацию потоков просмотра RealD

**Создано: 23 Aug 2023**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).