

HDBaseT模块

Present-P投影机的接收器模块



巴可的HDBaseTTM选项是一款接收器模块，用于通过单根网络（CAT6）电缆传输高质量、未压缩的视频信号。它可支持的分辨率高达WUXGA，距离可达100米（330英尺），是一种高性价比解决方案。

集成在投影机罩下方

此模块设计为精巧地集成到Present-P投影机罩下方，允许将HDBaseTTM的连接性扩展为可连接到本来不兼容的设备。通过这种方式，可以随时灵活方便地扩展HDBaseTTM连接性。

工作原理

首先，将HDBaseTTM模块连接到显示器上的HDMI端口以启用您的设备。然后，通过支持HDBaseT标准的单根网络电缆（CAT6），您将可以收到高质量、未压缩的视频信号。源设备可以放置在100米（330英尺）远的地方。

您会喜欢它的3点原因

- 扩展连接线以支持HDBaseTTM
- 小巧独立的单元
- 兼容Crestron、Extron、AMX、Gefen、Kramer和HDBaseTTM设备
- 将HDMI延伸到（100米）330英尺
- 支持的分辨率高达超高清4K x 2K和1080P全高清
- 支持的HDMI功能 符合HDCP
- 符合HDCP 12位Deep Color
- 12位Deep Color LPCM 7.1音频、Dolby® TrueHD、Dolby Digital® Plus和DTS-

- 12位Deep Color LPCM 7.1音频、Dolby® TrueHD、Dolby Digital® Plus和DTS-HD® Master Audio™通过
- LPCM 7.1音频、Dolby® TrueHD、Dolby Digital® Plus和DTS-HD® Master Audio™通过 3DTV通过
- 3DTV通过 CEC通过
- CEC通过 Lip Sync通过
- Lip Sync通过
- HDCP通过
- 以太网延伸到330英尺（100米）
- 用于EDID管理的DIP开关设置
- 锁定电源

技术规格**HDBASET模块**

一般规格	
更大TMDS时钟	300 兆赫
视频输出接头	HDMI A型 19针，凹入式
链接接头	RJ-45，屏蔽
网口	RJ-45，屏蔽
电源	直流5V，锁定
功率消耗	10瓦（更大）
尺寸	宽X高X厚： 81 x 86 x 30毫米（3.2 x 3.4 x 1.2英寸）
更大像素时钟	300 兆赫
出厂毛重	1.4千克（3磅）

生成于： 16 Mar 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。