

ClickShare CX-30

Nahtlose Drahtloskonferenzen für kleine oder mittelgroße Besprechungs- und Konferenzräume



- **Interaktive Funktionen:** Touchback, Anmerkungen und Blackboarding
- **Verbesserte Zusammenarbeit mit zwei Quellen auf dem Bildschirm**
- **Starten Sie Videokonferenzen per Button oder App von Ihrem Laptop aus.**
- **100 % sicher, verschlüsselt und über die Cloud verwaltet**

ClickShare CX-30 ermöglicht Drahtloskonferenzen in mittelgroßen Konferenzräumen. Wenn Sie den Konferenzraum betreten, verbindet ClickShare Sie automatisch mit Geräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, Soundbars und Bildschirmen.

Starten Sie mit Ihrer bevorzugten Videokonferenzplattform innerhalb von Sekunden eine Besprechung über Ihren Laptop. Ermöglichen Sie ganz einfach hybride Konferenzen für Mitarbeitende und Gäste – mit nur einem Klick auf den ClickShare Button oder in der ClickShare-App.

Technische Daten**CLICKSHARE CX-30****Abmessungen ClickShare-Grundgerät**

Abmessungen (HxBxT)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 5-10 W, 24 W max
Gewicht	900 gr

Allgemeine technische Daten

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für eine reibungslose Erfahrung mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestvoraussetzungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 letzter Build oder Mojave letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b
Audioausgang	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerk-Verbindung	LAN & WLAN *
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre

Generiert am: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.