

# ClickShare CX-30

Drahtloses Konferenzsystem für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume



- **Interaktive Funktionen:** Touchback, Anmerkungen und Blackboarding
- **Verbesserte Zusammenarbeit mit 2 Quellen auf dem Bildschirm**
- **Starten Sie Videokonferenzen per Button oder App von Ihrem Laptop aus.**
- **100 % sicher, verschlüsselt und über die Cloud verwaltet**

ClickShare CX-30 ermöglicht Drahtloskonferenzen in mittelgroßen Konferenzräumen. Wenn Sie den Konferenzraum betreten, verbindet ClickShare Sie automatisch mit Geräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, Soundbars und Bildschirmen.

Starten Sie mit Ihrer bevorzugten Videokonferenzplattform innerhalb von Sekunden eine Besprechung über Ihren Laptop. Ermöglichen Sie ganz einfach hybride Konferenzen für Mitarbeitende und Gäste – mit nur einem Klick auf den ClickShare Button oder in der ClickShare-App.

## Technische Daten

## CLICKSHARE CX-30

### Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Erlebnis mit Microsoft Teams oder Zoom Minimum: Intel i3 Dual-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 neueste Version oder Mac OS Mojave neueste Version Empfohlen: Intel i5 4-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 11 neueste Version oder Mac OS neueste Version
Videoausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. HDMI™ 1.4b oder USB-C DisplayPort 1.2 (nur Gen2)
Audioausgang	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare-App	Desktop und Mobilgerät
Native Protokolle	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	2
Geräuschpegel	Max. 25 dBA bei 0–30 °C Max. 30 dBA bei 30–40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
REACH	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare-Button und ClickShare-Basiseinheit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Anschlüsse	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB-C 2.0 (Vorderseite); 1x USB-A 2.0 (Vorderseite) – nur Gen2; 1x USB-C 3.0 (Vorderseite); 1x USB-A 3.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Feuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerkverbindung	LAN und WLAN
Management und Reporting	Ja
Garantie	Standardmäßig 1 Jahr 5 Jahre Garantie bei Registrierung über SmartCare
<b>Abmessungen der ClickShare-Basiseinheit</b>	
Abmessungen (HxBxT)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Leistungsaufnahme	Betrieb: 5–10 W, 24 W max.
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker oder USB-C (nur Gen2)
Gewicht	900 gr

Generiert am: 13 May 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).