

# Fiberlink

Adds fiber-optic technology to the solution for guaranteed quality of the final picture with a reach up to 300 meters.



기술 사양

FIBERLINK

일반 사양	
도달	300 meter cascachable
신호	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 Gig/sec</li><li>▪ no compression</li><li>▪ full quality stream to LED display</li><li>▪ Proprietary transmission</li><li>▪ error detection and correction protocol</li></ul>
실외 규정 준수	IP 65 fiberoptic connectors

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.

