


VRWF-3200

Network-centric VR workroom display for stereoscopic data analysis and decision-making



Spécifications techniques

VRWF-3200

Spécifications générales

Projecteur	2x iCon H600, side-by-side ceiling mounted
Résolution	HDTV (1920 x 1080 pixels)
Hauteur d'écran active	1.8m (70")
Largeur d'écran active	3.2m (125")
Lentille	QHD 1.4 -2.1
Entrées	Standard: <ul style="list-style-type: none">■ 2x Composite Video (BNC)■ 2x S-Video (4-pin mini-DIN)■ 1x DVI■ 1x VGA (D15 connector)■ 2x 5-BNCs capable of connecting■ Video over IP■ Audio: microphone and line-in (mini-jacks) Optional: <ul style="list-style-type: none">■ Extension with extra video input (Composite and S-Video)■ Extension to SDI and HD-SDI
Connexion réseau	The integrated display server allows easy integration in a network infrastructure.
Image dans l'image	Up to 4 external sources
Contrôle	The VRWF-3200 workroom display can be powered up or down by means of RS232.

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.