

Cineo22

Proyector DLP® ultracompacto



El cineo22 se comercializa en dos acabados distintos: en negro y blanco perla. Los objetivos completamente rediseñados del cineo22 presentan imágenes con mayor resolución, menor dispersión y aberración cromática y mayor contraste para lograr una calidad de imagen mejorada.

Especificaciones del producto

CINEO22

Especificaciones generales

Concepto	un solo chip
Capacidad 3D	INFITEC EX@ 3D
resolución	1080p (1.920 x 1.080)
brillo	Hasta 1.400 lúmenes
tecnología	Tecnología DLP®
contraste	Hasta 2.500:1
Relación de aspecto	16:9 (1080p)
Colores de la pantalla	30 bits
Latencia	1 cuadro
Formatos gráficos de ordenador	hasta 1080p
Frecuencias de barrido horizontal	15-150 kHz
Frecuencias de barrido vertical	23,97, 24, 25, 30, 50, 60 fps
Formatos de vídeo	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
Funcionamiento de la lente	Enfoque, desplazamiento y zoom manual
lentes	Gran angular <ul style="list-style-type: none">Número de objetivo: EN17/503-0117-00Alcance de enfoque: 1,0 - 10,0 mRelación de distancia de proyección<ul style="list-style-type: none">0,92: 1 (1080p) Ángulo ultra amplio <ul style="list-style-type: none">Número de objetivo: EN19/503-0110-00Alcance de enfoque: 0,7-5,0 mRelación de distancia de proyección<ul style="list-style-type: none">0,74: 1 (1080p) Objetivo de proyección estándar <ul style="list-style-type: none">Número de objetivo: F3,5/503-0102-00Alcance de enfoque: 1,5 - 10,0 mRelación de distancia de proyección<ul style="list-style-type: none">1,60 - 2,21: 1 (1080p)
Anchura de la imagen	0,7-2,5 m
Fuente de luz	220 W UHP
Vida útil de la lámpara	Hasta 2.250 horas (alimentación completa) Hasta 3.000 horas (modo ahorro)
Entradas para ordenador	1 x HDMI 1.3a 1 x VGA 1 x DVI-D
Entrada de vídeo	1 x Compuesto 1 x S-vídeo 1 x HDMI 1.3a 1 x DVI-D 1 x Componente
Opciones de control	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x D-SUB RS232 de 9 pines 1 x USB
dimensiones	94 x 278 x 234 mm (An x Al x P)
peso	2,9 kg
Requisitos de alimentación	3,0-1,3 A, ~100-240 V, 50-60 Hz
Cumplimiento normativo	CE, FCC clase A y cCSAus
Temperatura operativa	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	de 120 a 60 °C
humedad de trabajo	20-90% HR
humedad de almacenaje	20-90% HR
Color	Negro metalizado
Garantía	Garantía estándar de 3 años, 500 horas o 90 días en lámpara (lo que ocurra primero) Garantía opcional de 3 años y funcionamiento 24/7; se aplican condiciones.
MTBF	27.838 horas
BTU por hora	

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.