

OverView cPG67 (Atlas C4)

67" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with XGA resolution.



技術仕様

OVERVIEW CPG67 (ATLAS C4)

一般仕様	
解像度	XGA
アスペクト比	4:3
カラー	16.7 millions
ランプ	• 100 Watt lamp • operation time 8,000 hours (average)
電源	95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
電力	140 W
輝度	130 cd/m ² 38 ftL
輝度	600 lumens
コントラスト	250:1
輝度均一性	> 95%
寸法ストラクチャ	• Diagonal 67" • Width 1368 mm / 53.86 in. • Height 1026 mm / 40.39 in. • Footprint 753 mm / 29.65 in. • Dept 897 mm / 35.32 in. • Socket heigth 614 mm / 24.17 in.
環境準拠	• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F • Humidity: recommended 40% -60%, non condensing Typical for stiched screens. Consult download for more info on screen modules.
スクリーン	• high gain screens for high brightness and high contrast black screens for wide viewing angles • other screens on request • Download the brochure for more info on the principles and technologies

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

