

# ClickShare CX-50

Conferencias inalámbricas de alta gama para grandes espacios de reunión y salas de juntas



- **Funciones interactivas:** función táctil, anotación y pizarra
- **Mayor colaboración con 2 fuentes en pantalla**
- **Red avanzada (Wi-Fi dual) e integración AV**
- **Entrada HDMI™ para compartir contenidos de alta calidad**
- **100% seguro, encriptado y gestionado en la nube**

ClickShare CX-50 permite realizar conferencias inalámbricas en grandes espacios de reunión y salas de juntas. Cuando entras en la sala de reuniones, ClickShare te conecta automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicie una reunión desde su portátil en cuestión de segundos, utilizando su plataforma de videoconferencia preferida. Haz que las reuniones híbridas sean fáciles, con un solo clic en el Botón ClickShare o en la App ClickShare, tanto para empleados como para invitados.

**Especificaciones del producto****CLICKSHARE CX-50**

<b>Dimensiones de la unidad base ClickShare</b>	
Dimensiones (Al x An x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 50 W (máx.) En espera:
peso	900 g
<b>Especificaciones generales</b>	
Sistema operativo	Windows 10 o versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app) iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mojave Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o SO Mac última versión
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Entradas de vídeo	1920x1080 a 30 Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	USB, SPDIF, conector, HDMI
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (detrás); 2x USB tipo A 2.0 (detrás); 1x USB tipo A 2.0 (delante) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm), S/PDIF digital
Botones de ClickShare	2
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Número máximo de conexiones simultáneas (con Buttons o app): mínimo 32
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Compatibilidad con pantalla táctil: Sí Interactividad: Sí
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Alta calidad
conexión de red	LAN y WiFi (dual)
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

Generado en: 13 May 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.