

# MD(3.4:1) Lens



**技术规格****MD(3.4:1) LENS****一般规格**

失真	< 1.2%
EFL	218 mm / 8.6"
长度	188 mm / 7.4"
镜头光圈	F / 4.5
更大直径	118 mm / 4.6"
净重	2.74 kg / 6 lbs
投影距离	3.4 -34 m / 138 -1332"
相对亮度	106%
分辨率	MTF > 75% @ 7 lp / mm 18 lp / "
屏幕宽度	1 -10 m / 40 -400"
投射比例	3.4

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。