

# Versa<sup>®</sup> TUBE v2

Linear LED tube



**技术规格****VERSA® TUBE V2****一般规格**

分辨率	36 pixels/meter
颜色	Over 1 billion (30-bit)
光输出	2,000 nits (cd/m2)
镜头	Diffused
控制	Versa DRIVE D3 or Versa DRIVE C1
电源	100-240VAC 50/60Hz
功率消耗	56W/meter
尺寸	Length: 0.5 m (19.68 in.) or 1.0 m (39.37 in.) Width: 50.0 mm (1.97 in.) Height: 92.1 mm (3.62 in.)
净重	2.4 kg/m (5.20 lbs.)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。