


Ushio 1600W DXL-16BAF



Para obtener más información, póngase en contacto con Barco.

Especificaciones del producto**USHIO 1600W DXL-16BAF****Especificaciones generales**

Proveedor	USHIO
Números de pedido de los proveedores	DXL-16BAF
Horas de garantía	3000

Generado en: 28 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

