

Acsar2

アナログまたはデジタル信号をD-Cine PremiereDP-100のDVI入力に変換するスケーラー/スイッチャー



技術仕様

ACSAR2

一般仕様

ビデオ入力	ビデオ入力 モジュール：ホットプラグ可能 スロット：x4、フロントパネル挿入、クリックアンドプレイ -SDI -HD SDI -アナログコンポジットビデオ -デジタルデコーダ付きSビデオ（フルスタンダードPAL NTSC Secam） -DVI -RGsB / YUVビデオ
内部処理	1 6 bit
出力	24/50/60 Hzで、2048 x 1080 プレビュー出力アナログRGB OSD使用時、60Hzで2048 x 1080
通信インターフェース接続	内部
ピクチャー・イン・ピクチャー	4xピクチャーインピクチャーウィンドウ機能で、あらゆる入力、あらゆるサイズに対応
電力	プロジェクター電源経由
寸法	入力モジュール込みで19インチラックサイズ幅x1u（高さ）x500 mm（奥行き）
標準アクセサリ	バルコRC5リモコン（付属）
重量	フル装備で9.94 kg

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。