

ClickShare 제어판

ClickShare Hub 무선 화상회의실 시스템과 완벽하게 호환되는 직관적인 제어판



- 하이브리드 회의를 한 번의 탭으로 시작하세요. 지연이
나 혼란이 없습니다.
- 10m USB-C 연결 하나로 깔끔한
설정이 가능합니다.
- 유연한 설치를 위한 옵션
CAT 확장 키트
- 설정 시간이 필요 없고 배포
및 관리가 간편합니다.
- 다양한 장착 옵션을 갖춘
10인치 반응형 화면

ClickShare 제어판은 ClickShare Hub 무선 화상 회의실 시스템의 필수적인 부분으로, 하이브리드 회의를 시작하고 관리하기 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 한 번의 탭으로 Microsoft Teams 화상 통화를 시작하여 원활하고 효율적인 회의 환경을 보장하세요.

2025년 말에 출시될 예정입니다.

기술 사양

CLICKSHARE 제어판

일반 사양	
터치스크린	10.1-inch projected capacitive touchscreen with anti-fingerprint and anti-glare coatings, supporting up to 4 touch points for enhanced visibility and durability
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Up/Down/Left/Right)
인간 감지 센서	Automatically detects in-room human movement within a 2-meter range and 90° field of view to wake the system.
연결	USB-C
온도 범위	0°C ~+40°C
습도	보관: 상대 습도 0~90%, 비응축 작동: 상대 습도 0~85%, 비응축
도난 방지 시스템	캔싱턴 잠금 장치
ClickShare Base Unit 치수	
치수(HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9(mm)
소비전력	작동 시: 7.3W(최대) 대기 시:
중량	820gr
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (Fixed/Temporarily) While a minimum bend of 30mm is acceptable during handling or routing, it must not be maintained as a permanent fixture.
Temperature range	Operating: -10°C + 60°C (+14°F to +140°F) Storage: -20°C to +70°C (-4°F to +158°F)
Humidity	Storage/Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Flame rated	VW-1

작성일: 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

