

FSN シリーズ

<P>フル構成が可能な 3G 対応マルチフォーマット・スイッチャー</P></P>



- 複数のビデオとコンピューター・グラフィック・フォーマットをシームレスに統合
- モジュラー、6 RU シャーシ
- 直感的な操作

Barco の FSN シリーズは、高解像度 3G 対応のスイッチャーで、最新のマルチフォーマット・プロダクション/プレゼンテーション切り替え機能を 1 つの統合性が高い機器に組み込んでいます。FSN は、入力変換、マルチビューイング、デジタル・ビデオ・エフェクトおよび出力変換を 6 RU 単一シャーシに統合しています。

フル統合

FSN シリーズでは、複数のビデオ・フォーマット/コンピュータ・グラフィック・フォーマットを共通のプラットフォーム上でシームレスに統合するため、モジュラー性があり、操作が簡単かつ低予算の効率化パッケージになっています。FSN は、2 つのフル・ミキサー効果 (M/E) バスをそのコントロール・パネルおよびプログラム・ミキサーで制御することができます。補助出力カードを追加で取り付けると、最大 16 の AUX 出力、8 つのミキサー、またはマルチフォーマット出力およびブレンディングを追加できます。

利用可能なモデル

FSN-1400 は、システムおよびミキサー/エフェクト・カードがシャーシにプリインストールされて出荷されます。特定用途の要件を満たすため、FSN-1400 にカードを追加することもできます。ユーザー定義のカスタム設定に加えて、FSN-1400 は 5 つの事前構成可能モデルとして工場から入手可能です。

- FSN3G-1004:FSN-1400、5xUIC、MVR、2xUOC 搭載
- FSN3G-1802:FSN-1400、1xNIC、5xUIC、2xDVE、MVR、1xUOC、1xNAC 搭載
- FSN3G-1804:FSN-1400、1xNIC、5xUIC、2xDVE、MVR、2xUOC 搭載
- FSN3G-2002:FSN-1400、1xNIC、6xUIC、2xDVE、MVR、1xUOC、1xNAC 搭載
- FSN3G-2004:FSN-1400、1xNIC、6xUIC、2xDVE、MVR、2xUOC 搭載