


VRWF-3200

Network-centric VR workroom display for stereoscopic data analysis and decision-making



Specifiche tecniche

VRWF-3200

Specifiche generali	
Proiettore	2x iCon H600, side-by-side ceiling mounted
Risoluzione	HDTV (1920 x 1080 pixels)
Altezza schermo attivo	1.8m (70")
Larghezza schermo attivo	3.2m (125")
Obiettivo	QHD 1.4 -2.1
Ingressi	<div>Standard:<ul style="list-style-type: none">2x Composite Video (BNC)2x S-Video (4-pin mini-DIN)1x DVI1x VGA (D15 connector)2x 5-BNCs capable of connectingVideo over IPAudio: microphone and line-in (mini-jacks)</div> <div>Optional:<ul style="list-style-type: none">Extension with extra video input (Composite and S-Video)Extension to SDI and HD-SDI</div>
Connessione in rete	The integrated display server allows easy integration in a network infrastructure.
PIP (Picture-In-Picture)	Up to 4 external sources
Controllo	The VRWF-3200 workroom display can be powered up or down by means of RS232.

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

