

FLDX 0.8 - 1.21 : 1 (EN66)

Foco curto

WUXGA 0.75 - 1.13 : 1 WQXGA/4K 0.80 - 1.21 : 1 F80: 1,12 a 1,70: 1 (WQXGA/4K UHD) (O F80 requer adaptador de lente R9801442)



Focus range: 0,7 - 7,0 m Relação de projeção

- WUXGA 0,75 - 1,13 : 1
- WQXGA/4K 0,80 - 1,21 : 1
- F80: 1,06 - 1,60 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requer adaptador de lente R9801442)
- F400-HR: 0,71-1,06 (4K nativo) (requer o uso de adaptadores de lente F400 individuais)

Especificações técnicas**FLDX 0.8 - 1.21 : 1 (EN66) FOCO CURTO****Especificações gerais**

Plataformas	Para as séries de projetores F35, FL40, F70, F80* e F90 * requer adaptador de lente R9801442. Taxa de projeção específica F80: 1,06 a 1,60: 1 (WQXGA/4K UHD)
F/nº em funcionamento	F 2.4-3.29 Íris motorizada F# 2,4-6,5 com memória
Taxa de zoom	1.51 Zoom e foco motorizados com memória
Comprimento de foco	15,98-23,99 mm
Faixa de Foco	0,7-7,0 m
Peso	3,3 kg
Peso de expedição	4 kg
Razão de alcance	Chip DMD WUXGA 0.75 -1.13 : 1 WQXGA 0,80 -1,21 : 1 Tolerância ao tamanho da imagem +/-2%

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO