


巴可 UniSee 500 (UNI-0005)

55 英寸无边框平铺 LCD 视频墙平台，具有可控的环境光，应用范围广泛



- 采用 NoGap 技术的无边框设计
- 亮度 500 cd/m²
- 具有自动对准功能的安装结构，确保精度
- Sense X 自动连续校准
- 适应未来需求的模块化平台

屡获殊荣的巴可优利视® 平台彻底改变了几乎无缝 LCD 拼接显示系统，在图像质量、安装精度、易于维护和可靠性方面向前迈了一大步。巴可优利视 500 提供标准的 500 尼特亮度水平，设计用于具有受控环境照明条件的环境。它是对几乎适用于所有环境的高亮度巴可优利视的补充。

无边框观看体验，创新安装系统

Barco UniSee 的无边框设计使得拼接屏之间的间隙几乎察觉不到，从而能够将内容分布在多个拼接屏上，而不会受到令人不安的黑色边框的干扰。这种创新的优利视支架利用重力，可以很好地自动对齐面板，并始终将其保持在适当的位置。此外，UniSee Mount 还简化了维护工作，允许快速拆卸单独的面板。

Sense X，自动连续校准，实现完美均匀性

Sense X 是一种自动、连续的色彩和亮度校准系统，可确保整面墙始终呈现完美平衡的图像。Barco 还采用专有的均匀度校准算法来抵消从中心到边缘的所有可能的亮度变化。

使用升级后的 UniSee Connect 模块可以更快、更轻松地执行设置和维护。向导将指导您完成整个安装过程，并且在引入后软件会自动识别各个面板。局部调光功能可带来更高的对比度、更低的辐射热和更低的功耗。

提供完整的系统体验

除了可视化产品组合外，巴可还提供全方位的内容管理解决方案和服务，以满足多种应用的需求。此外，巴可 UniSee 平台周围有多个生态系统合作伙伴，他们提供定制的组件，以进一步提高平台的价值。可以考虑使用触控框架来增强交互性，可以通过边框解决方案来实现与环境的优雅融合，可以通过安装解决方案来实现独立式或曲面安装等。

技术规格

巴可 UNISEE 500 (UNI-0005)

面板	
LCD技术	IPS
分辨率	全高清 (1920 x 1080)
背光	小间距 LED
宽高比	16:9
亮度	500 cd/m ² (标准)
对比度	1100:1 (标准)
对比度	1500:1 (典型值*)
白点色温	原生: 10500 K (典型)
屏幕雾化度	28%
颜色调节	Sense X 色彩和亮度自动校准
位深	3 x 10 位
背光寿命	100000 h (标准)
视角 (H, V)	178° 178°
亮度均匀性	9 点: 98% 13 点: 98% 21 点: 92%
冷却方式	无风扇
工作温度	0°C - 40°C
工作湿度	20% - 80% (非冷凝)
存储温度	-20°C - 60°C
存储湿度	10% - 90% (非冷凝)
响应时间	< 8 毫秒
Temperature sensors	每个面板中都有嵌入式温度传感器
*注意	*: 使用默认出厂设置在单个面板上使用 3x3 棋盘测试图案进行测试。
尺寸	
尺寸	1211.36 x 682.02 x 91.1 毫米 47.7 英寸 x 26.9 英寸 x 3.59 英寸 (内部 SMPS) 1211.36 x 682.02 x 87.1 毫米 47.7 英寸 x 26.9 英寸 x 3.43 英寸 (外部 SMPS)
屏幕对角线距离	55"
净重	17.3 千克 38.1 磅 (LCD 净重) 15.0 千克 33.1 磅 (LCD 净重)
边框宽度	NA (无边框)
连通性	
显示端口	2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 米时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆) 1 个 DP1.2 输出
HDMI	2 个 HDMI 2.0 输入
USB	2 (仅用于电源)
网口	2
HDCP	是 (v2.2)

技术规格**巴可 UNISEE 500 (UNI-0005)**

电源			
AC输入电压	100-240 VAC, 50-60 Hz		
功率消耗		内部电源	外部电源
	500 尼特	185 W	174 W
	350尼特	139 W	130 W
散热	500 尼特	631 BTU/小时	594 BTU/小时
	350尼特	474 BTU/小时	444 BTU/小时
EMC	A 级, 遵循 CE、FCC 或 UL 排放: EN 55032: 2012 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 抗扰度: EN 55024: 2010		
产品安全	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013		
RoHS	EN 50581: 2012		
组成部件	UNI-0001/UNI-0002/UNI-0004/UNI-0005 和 WCE110		
注意	优利视支架在横向模式下可支持多达 10 行, 纵向模式下可支持 6 行		

生成于: 17 May 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。