

SLite 14

14mm, IP65 rated LED solution for outdoor LED display installations with long viewing distances.



Especificaciones del producto

SLITE 14

Especificaciones generales	
Resolución visual	14 mm
Resolución física	28,0 mm
brillo calibrado	5000 NIT (calibrated @ 6500°K +/-10%)
configuración LED	2R, 2G, 1B
Densidad de píxeles	5.098/m² (474/ft²) 3.072/panel
angulo de visión horizontal	120° (min.50% brightness)
angulo de visión vertical	60° (min.50% brightness)
relación de contraste	1950:1 (at 200 lux)
tiempo de vida	50 000 h (full white -half brightness)
consumo de potencia	maximum: 720 W / Tile average: 180 W / Tile
Peso / tile	38.4Kg (84.9lbs) (excluding structure)
procesado	color : 14 bit greyscale: 10 bit/color
colores	4.4 trillion
tasa de refresco	800 Hz minimum (PAL / NTSC)
rango de temperatura	operating : -20°C -40°C (-4 -104°F) storage : -20°C -60°C (-4 -140°F)
humedad	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
Compatibilidad de entrada del D320	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA
Certificaciones	ETL -CE – CEBEC -TUV -FCC class A
dimensiones de tiles	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 240mm (9.4")

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

