

DB-620

あらゆる屋外環境における、最高のビジュアル性能、20mm、7,600 NIT、20,482.56 cm²



技術仕様		DB-620
一般仕様		
ピクセルピッチ	20 mm	
解像度	208 x 720	
キャリブレーションされた明るさ	7,200 NIT ディスプレイに対して垂直に測定	
LED構成	1R、1G、1B	
LED密度	7,500 / m ²	
水平視野角	140° (+/-70°)	
垂直視野角	55° (+15°/-40°)	
業務用サイズ	14' x 48'	
寸法 (物理上)	14'3" x 47'9" (4.4m x 14.6 m)	
寸法 (ビジュアル)	13'7" x 47'3" 4.2 m x 14.4 m	
コントラスト比	4000:1	
輝度半減値	100,000 時間	
消費電力	24,000 W (最大)	
重量	8,775 ポンド 3,980 kg (クランプは除く)	
プロセッシング	各色 16 ビット	
カラー	281 兆	
電力 (1Ph / 240V)	100 A	
電力 (1Ph / 208V)	67 A	
動作温度	-31 から 122° F (-35 から 50°C)	
サービス性	フロント・アクセス	