

G60-W10

輝度10,000ルーメン、WUXGA解像度のDLPレーザーフォスファープロジェクタ

—



- 優れた画質
- 最大限の連携を可能にする機能
- サービスとサポートを保証

G60シリーズのモデルが拡張され、輝度7,000から10,000ルーメンの6つの高品質シングルチッププロジェクターシリーズとなりました。幅広い用途に対応し、Barcoのサービスとサポートも従来と変わりにくくご利用いただけます。

レーザー光源により優れた画質を実現しつつ、市販されているランプベースのプロジェクターの大半よりも保守費用を抑えています。Barcoのプロジェクターツールセットソフトウェアを使用することで、プロジェクターの設置や管理もお使いのコンピューターから容易に行えます。

外観はブラックとホワイトの2色をご用意しており、設置環境にマッチする色をお選びいただけます。均一でコンパクトなサイズ、他のBarco製品との互換性、広範囲のレンズシフトなどを備えた、柔軟性に優れたプロジェクターです。