

X2.8R

2.85mmピクセルピッチ、1,200 nitの、クロスレンタル完全対応LEDディスプレイ



- 高解像度屋内用 LED ディスプレイ
- オートアライメント・トラス・ビーム
- フロント・アクセス

X2.8Rは、レンタルおよびステージショー市場向けに設計された2.8mmピクセルピッチLEDディスプレイです。優れた画質、完全なクロスレンタル対応機能を備え、ユーザーに安心感をもたらすと同時に、ライブイベントでの設置にかかる時間を短縮します。

Superior image quality

Infinipix™処理を採用することで、X2.8Rは優れた画質を実現し、昼夜を問わず低輝度モードでも高輝度モードでも美しい映像品質を保ちます。本ディスプレイは、あらゆる光条件下でお客様の思う色を正確に再現し、またInfinipix™処理によって、画像のブレや滞りのないスムーズなビデオ同期を保証します。

Reliable and easy to set up

映像の問題は、ショーの失敗に直結します。X2.8Rでは、不具合が発生した場合でも冗長性のあるデータパスが自動的に対処することで、お客様の安心を保証します。Eメールによるステータス通知により、事前対応的にディスプレイを管理できます。X2.8Rは、炭素繊維フレームで構成されており、強度と軽量性を同時に実現します。

さらに、本製品のビーム類は吊/置兼用でハードウェア面での投資を最小限に抑えられます。

LEDモジュールの交換が必要になっても、Infinipix™アーキテクチャにより、わずか数分で作業を完了できます…

Truly cross rentable

Barco独自の校正技術により、X2.8Rはクロスレンタルに完全対応しています。この技術により、異なるレンタル会社からのLEDタイルでも制限なく組み合わせ、大規模なプロジェクトを実施できます。X2.8Rが、画面全体での常時一貫した輝度と画質を保証します。

技術仕様**X2.8R****一般仕様**

ピクセルピッチ	2.85 mm / 0.112 インチ
ピクセル濃度	122,500 px/平方m
ピクセル/タイル	168 x 168 px (H x V)
LED タイプ	SMD RGB ブラック
輝度	1,200 NIT
リフレッシュ・レート	3,840 Hz
色処理	16 ビット
カラー	281 兆
プロセッシング	Infinipix™
ソース互換性	Infinipix™を参照
データ接続	1G Infinipix(TM)
水平視野角	+/-80° (最低輝度 50%)
垂直視野角	+/-80° (最低輝度 50%)
タイル・サイズ (WxHxD) (mm)	480 x 480 x 89 mm / 18.90 x 18.90 x 3.50 インチ
タイル材質	カーボン
重量/タイル	7kg / 15.4 lbs
カーブ対応	-7.5°/-5°/-2.5°/0°/2.5°/5°/7.5°
サービス性	前面/後面
入力電圧	100-240V/50-60Hz
消費電力	570W/平方m -53W/平方ft 最大 244 W/平方m -23W/平方ft 通常
熱損失	1,950 BTU/h/平方m(最大) 832 BTU/h/平方m (通常)
動作温度	-10° ~ +40°C / 14° ~ 104°F
動作湿度	10-90%
冷却	パッシブ冷却
IPレート	屋内のみ

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。