

ClickShare CSC-1

Полнофункциональная беспроводная система презентаций для крупных конференц-залов и помещений для проведения совещаний



- Беспроводное подключение к центральному экрану
- Выводить содержимое на экран могут 4 пользователя
- Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов
- Централизованное управление
- В комплекте 4 устройства Button

ClickShare — это беспроводная система презентаций и совместной работы от компании Barco, с помощью которой участники собрания могут отображать содержимое на центральном экране конференц-зала.

Непревзойденное удобство использования

Нажатием всего одной кнопки можно вывести содержимое своего ноутбука, планшета или смартфона на большой экран. В результате все присутствующие более тесно участвуют в процессе принятия решений. Невероятно простое и очень удобное решение ClickShare сразу же понравится всем. Стабильность и удобство использования системы значительно снижает необходимость вмешательства со стороны ИТ-персонала.

Выше разрешение, больше содержимого

При использовании двух проекторов, двух экранов или двойного гибкого экрана высокого разрешения рекомендуется полнофункциональное базовое устройство CSC-1. Это устройство полностью совместимо с устройствами ClickShare Button и приложениями для мобильных устройств, а также оптимально подходит для применения в крупных конференц-залах и помещениях для проведения совещаний.

Оптимальное решение для совместной работы

Возможность отображения содержимого одновременно с четырех устройств позволяет вести совместную работу в новом формате благодаря базовому устройству CSC-1 и технологии Clickshare. К базовому устройству можно подключить 64 устройства Button по беспроводному соединению и использовать при необходимости. Более того, превосходная синхронизация звука и видео обеспечивает оптимальный комфорт при просмотре видеороликов. Динамическое содержимое с устройств iPad,

iPhone и Samsung Galaxy можно демонстрировать непосредственно на экране с помощью специальных приложений. Другие устройства Android не позволяют демонстрировать статическое содержимое.

Принцип работы

Стандартная установка ClickShare состоит из четырех устройств с питанием от USB (“кнопки ClickShare Button”), контейнера для аккуратного хранения кнопок, когда они не используются, (“ClickShare Tray”) и блока Base Unit. Base Unit использует фиксированное соединение с системой визуализации конференц-зала и осуществляет обработку всех необходимых данных. Пользователи, которые хотят вывести свою презентацию на большой экран конференц-зала, просто подключают кнопку Button к своему ПК или компьютеру MAC. После этого они запускают приложение, нажимают кнопку ClickShare Button, и рабочий стол их компьютера сразу же по беспроводной связи передается в главную систему визуализации. Более того, ClickShare не изменяет разрешение ноутбука и автоматически отображает содержимое экрана самым оптимальным образом.

Уверенное ведение презентации и совместная работа

ClickShare просто работает. Очевидно, что, если учесть время, которое необходимо для подключения ноутбука к дисплею конференц-зала, организаторы презентаций экономят массу усилий. Результат – большая уверенность при проведении презентаций и повышение их качества. Кроме того, ClickShare позволяет другим участникам собрания более активно участвовать в дискуссиях. Подсоединив одну из свободных кнопок ClickShare Button к своему ноутбуку, они также могут отобразить на экране свое содержимое. Всего на экране могут одновременно “присутствовать” четыре участника.

Комплект ClickShare

Комплект ClickShare состоит из контейнера Tray, четырех кнопок Button и блока Base Unit. Дополнительные элементы продаются отдельно.

Удобство работы ClickShare

Базовое устройство CSC позволяет отображать содержимое на двух экранах одновременно, отображать содержимое с четырех источников на одном экране и транслировать синхронизированное видео со звуком. Вкупе с некоторыми дополнительными инновациями это базовое устройство можно использовать для удобной работы с технологией ClickShare.

Основные возможности ClickShare

Button

Видео и звук

Без установки

Мобильность

Беспроводная связь

Особенности CSC

Комплект состоит из базового устройства CSC, лотка ClickShare и четырех устройств ClickShare Button

Комплект состоит из базового устройства CSC, лотка ClickShare и четырех устройств ClickShare Button

Комплект состоит из базового устройства CSC, лотка ClickShare и четырех устройств ClickShare Button

Выходное разрешение до 3840 x 2160 пикселей

Выходное разрешение до 3840 x 2160 пикселей

Выходное разрешение до 3840 x 2160 пикселей

4 пользователя выводят содержимое на экран

4 пользователя выводят содержимое на экран

4 пользователя выводят содержимое на экран

Одновременное подключение до 64 устройств ClickShare Button к базовому устройству CSC

Одновременное подключение до 64 устройств ClickShare Button к базовому устройству CSC

Одновременное подключение до 64 устройств ClickShare Button к базовому устройству CSC

Одновременное подключение до 64 устройств ClickShare Button к базовому устройству CSC

Превосходная синхронизация звука и видео

Превосходная синхронизация звука и видео

Превосходная синхронизация звука и видео

Превосходная синхронизация звука и видео

Поддержка сдвоенных экранов

Поддержка сдвоенных экранов

Поддержка сдвоенных экранов

Поддержка сдвоенных экранов

Демонстрация динамического содержимого с устройств iPad, iPhone и Samsung Galaxy

Демонстрация динамического содержимого с устройств iPad, iPhone и Samsung Galaxy

Демонстрация динамического содержимого с устройств iPad, iPhone и Samsung Galaxy

Демонстрация динамического содержимого с устройств iPad, iPhone и Samsung Galaxy

Технические характеристики

CLICKSHARE CSC-1

Общие характеристики	
Поддержка AirPlay	Зеркальное дублирование iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 1A.3 / Mac OS 10.13 El Capitan или более поздней версии
Поддержка Google Cast	Google Cast не поддерживается
Операционная система	Windows 7/8/8.1/10 — 32-и 64-разрядные версии macOS 10.10/10.11/10.13 (Sierra) Android 5, 6 и 7 (приложение ClickShare) iOS 11.3 и 10 (приложение ClickShare)
Выводы видео	DisplayPort, одноканальный DVI-I VGA (через поставляемый в комплекте преобразователь, самые высокие разрешения достигаются только с уменьшенным гашением изображения) В режиме "Двойной экран" возможно подключение через DVI и DisplayPort или через VGA и DisplayPort.
Размер рамки	До 30 кадров/с (начиная с версии программного обеспечения V1.03.00.0001)
Выводное разрешение	UHD (3840 x 2160) доступен в программном обеспечении ClickShare CSC Base Unit, начиная с версии v01.09.00.22
Уровень шума	Не более 28 дБА
Число источников, одновременно отображаемых на экране	4
Число одновременных подключений	64
Звук	Аналоговый звук в программном обеспечении ClickShare CSC Base Unit v01.02.00.09 Цифровой звук (встроенный в сигнал DP) в программном обеспечении ClickShare CSC Base Unit v01.05.00.32 и более поздних версиях
Совместимость с iPad, iPhone и Android	Предоставляется посредством приложения ClickShare для статического содержимого. Для устройств iOS под управлением iOS9 в микропрограммном обеспечении базового устройства ClickShare CSC Base Unit предусмотрена возможность полного зеркалирования v01.09.00.22 и более поздние версии
Расширенный рабочий стол	Доступен (в зависимости от драйвера используемой графической платы)
Протокол аутентификации	WPA2-PSK
Кодирование	AES CCMP
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n
Скорость передачи данных по беспроводной сети	До 300 Мб/сек
Область действия	До 30 м (100 футов) между кнопкой ClickShare и базовым блоком ClickShare
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS не поддерживаются)
Связи	1 ЛВС Ethernet 4 USB (задняя панель) + 1 USB (передняя панель) Аналоговый линейный выход через мини-разъем (3,5 мм) Аналоговый линейный вход через мини-разъем (3,5 мм)
Диапазон температуры	Температура при эксплуатации: от +5 до +40 °C (от +41°F до +104°F) Температура хранения: от -20 до +60°C (от -4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0 – 90 %, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность 0 – 85 %, без конденсации
Высота над уровнем моря	До 3000 м (9842 футов)

Технические характеристики

CLICKSHARE CSC-1

Срок эксплуатации	Среднее время наработки на отказ = 40000 ч (степень вероятности 90%) Среднее время наработки на отказ = 100000 ч (степень вероятности 60%) Условия оценки среднего времени наработки на отказ: - Окружающая среда: сухопутная, инструментально контролируемая (Ground Benign) - Температура: 25°C - Метод: MIL-HDBK-217F, Примечание 2
Гарантия	3 года (стандарт) Возможность расширения до 5 лет
Требования системы	Минимальные требования к ПК: - ЦП: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1600 МГц (или эквивалентный: AMD Athlon 64 X2 3800+ – 2 * 2000 МГц) - Память: ОЗУ 1024 МБ - ОС: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 поддерживается, но требует большего ОЗУ)
Размеры базового блока ClickShare	
Вес	2,6 кг / 5,75 фунта
Размеры (ВхШхГ)	181 мм (включая антенны) x 260 мм x 276 мм (мин.) / 7,125" (включая антенны) x 10,236" x 10,9" (мин.)
Энергопотребление	В выключенном состоянии: 2,5 Вт Эксплуатация (номинал): 20 Вт Максимум: 35 Вт

Создано: 15 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.