

ClickShare CX-50

대규모 회의 공간 및 임원실을 위한 고급 무선 회의



- 상호작용을 위한 기능: 터치 백, 주석 및 판서
- 스크린에 2개의 소스를 동시 출력하여 협업 효과를 강화
- 고급 네트워크(듀얼 Wi-Fi) 및 AV 통합
- 유선 공유를 위한 HDMI 입력
- 100% 안전한 암호화 및 클라우드 관리 방식

ClickShare CX-50은 대규모 회의 공간과 임원 회의실에서 무선 회의를 가능하게 합니다. 회의실에 들어가면 ClickShare가 자동으로 카메라, 마이크, 스피커, 사운드바 및 디스플레이 등의 회의실 장비에 연결합니다.

원하는 화상 회의 플랫폼을 사용하여 몇 초 안에 노트북에서 회의를 시작하십시오. 직원과 게스트 모두 ClickShare Button 또는 ClickShare 앱을 한 번만 클릭하면 간편하게 하이브리드 회의를 할 수 있습니다.

기술 사양

CLICKSHARE CX-50

ClickShare 베이스 유닛 치수	
크기(HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
전원 공급 장치	표준 110/220V AC 플러그
전력 소비	작동: 50W (max) 스탠바이:
무게	900gr
일반 사양	
운영체제	Windows 10 이상 macOS 11(BigSur) 이상. 안드로이드 v11 및 이후 버전(ClickShare 앱) iOS 14 및 이후 버전(ClickShare 앱)
시스템 요구 사항	Microsoft Teams 또는 Zoom의 원활한 환경을 위해. 최소: Intel i3 듀얼 코어 프로세서/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드
비디오 출력	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
비디오 입력	1920x1080 @30Hz HDMI 1.4b
오디오 출력	USB, SPDIF, jack, HDMI
연결	이더넷 LAN 1Gbit 1개 USB Type-C 2.0 1개(후면), USB Type A 2.0 2개(후면), USB Type A 2.0 1개(전면) 미니 잭 소켓의 오디오 아날로그 라인(3.5mm), 디지털 S/PDIF
ClickShare 버튼	2
ClickShare App	데스크톱 및 모바일
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast 최대 동시 연결 수(Buttons 및/또는 앱 사용): 최소 32
최대 동시 연결 수(버튼 및/또는 앱 사용)	32
소음도	최대 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
인증 프로토콜	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
도달	ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간 30m(100ft) 주파수 대역 2.4GHz 및 5GHz(DFS)
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(일부 국가에서 DFS 채널 지원)
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	켄싱턴 잠금 장치
인증	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	터치 스크린 지원 : 지원 상호 소통 : 지원
무선 회의	앱 또는 버튼 사용
로컬 뷰	고품질
네트워크 연결	LAN 및 WiFi (듀얼)
Management and reporting	지원
보증	표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년

작성일: 18 Apr 2024

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.