


F400-4K

Proyector 4K UHD hasta 120 Hz



- **Resolución de hasta 4K a una velocidad de fotogramas de 60-120 Hz para un excelente rendimiento de imagen**
- **Revolucionario láser-fósforo estático para una calidad de imagen excepcional y sin manchas**
- **Sólido como una roca y robusto, totalmente apto para golpes y vibraciones**
- **Next Gen Barco Pulse para un procesamiento más potente y una interfaz unificada en todos los proyectores Barco**
- **5 años de garantía de serie**

El F400-4K es un auténtico proyector de fósforo láser estático de estado sólido diseñado para el mercado de la simulación y la formación. Con una resolución de hasta 4K, la F400-4K está diseñada para los entornos más exigentes. El F400-4K se diseñó específicamente para las exigencias del cliente de formación y simulación, e insufla la sensación de realismo necesaria a todos los sistemas de simulación.

Con sus velocidades de procesamiento de hasta 120 Hz (a resolución WQXGA), el F400-4K da vida a todos los detalles en los entornos más dinámicos y de alta velocidad. Este rendimiento extraordinario nunca repercute en la calidad de la imagen, que sigue perfectamente el escenario, con la latencia más baja.

Diseñado para rendir - en cualquier circunstancia

La F400-4K también se beneficia de la nueva generación de la electrónica patentada Barco Pulse, una arquitectura de software potente y flexible que garantiza que las operaciones avanzadas de procesamiento de baja latencia, como el desplazamiento de píxeles, la deformación y la mezcla, se realicen en un único paso de procesamiento. Esto supone una gran ventaja en el entorno de procesamiento en tiempo real de la mayoría de los sistemas simuladores actuales. Además, nuestra API permite a los socios integrar herramientas de gestión personalizadas y funciones de valor añadido para complementar el software del proyector.



Las plataformas de movimiento, con sus rápidos movimientos bruscos, son entornos difíciles para los proyectores. El F400-4K es un verdadero producto sólido, lo que significa que no tiene piezas móviles como ruedas de color o de fósforo, y es totalmente apto para golpes y vibraciones. Con la electrónica, el hardware y el software contruidos en torno a un exclusivo núcleo de aluminio con forma de viga en H, el F400-4K tiene una relación resistencia-peso optimizada que proporciona una plataforma robusta, así como un fácil acceso si se requiere mantenimiento. También hay disponibles accesorios opcionales para apoyar la lente en plataformas basadas en movimiento, lo que contribuye a una mayor robustez de la imagen.

Una serie FS400 específica, diseñada para aplicaciones de estimulación NVG, incorpora una potente fuente de luz IR de mayor intensidad.

Especificaciones del producto**F400-4K**

Especificaciones generales	
Notas	ESPECIFICACIONES PRELIMINARES
brillo	5.400 lúmenes centrales 5.100 lúmenes ANSI
relación de contraste	1.800 – 10.000:1 secuencial
IR para NVG	No
brillo uniforme	90%
Relación de aspecto	16:10
Tipo de proyector	1DLP RGB-LaPh
resolución	2.560x1.600 (WQXGA nativo) 3.840x2.400 (4K UHD)
Tipo de lente	FLD+/FLDX
Cambio de objetivo de la lente	Vertical up to 144% depending on iris Horizontal up to 71% depending on lens Motorized zoom & Focus + Lens memory (FLDX) Motorized lens shift (all lenses)
Corrección del color	P7 RealColor™
Espacio de color	REC709
CLO (emisión constante de luz)	Si
Fuente de luz	RGB LaPh (láser-fósforo estático)
Vida útil de la fuente de luz núcleo DLP? estanco	25.000 horas @ potencia total Hasta 50.000 horas Si
Orientación	Rotación de 360° sin restricciones
3D	3D estereoscópico activo
Procesamiento de imágenes	Mezcla y corrección geométrica integradas
Corrección Keystone	Si
entradas	1 x DP14 / 1 x HDMI21 / 4 x DP12
Resoluciones de entrada	Incluyendo y hasta: 3840 x 2400 a 60 HZ, 3840 x 2160 a 60 Hz 4096 x 2160 a 60 Hz 2560 x 1600 a 120 Hz
Profundidad de color de entrada	Up to 12Bits depending on set-up's
Herramientas de software	Projector Toolset + aplicación Android + aplicación iOS
Control	IR RJ45
conexión de red	10/100/1000 Mbit
Requisitos de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
consumo de potencia	764W Typical without overlap / 970W Typical with overlap / 1200W Max @230 volts
BTU por hora	2404 BTU/h Typical 3763 BTU/h Maximum
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	34 db(A)
Temperatura operativa	De 10 a 40 °C (nivel del mar)
Modo de espera	
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
24/7 operation	Yes
humedad de trabajo	20 -80 % HR (sin condensación)
humedad de almacenaje	10 -90 % HR (sin condensación)
dimensiones (ancho x largo x alto)	562 x 472 x 286 mm / 22 x 18,5 x 11,2 pulg.
peso	31 Kg / 68 Lbs (sin lente)
Accesorios estándar	Cable de red, control remoto inalámbrico
Certificaciones	Cumple con IEC/EN/UL 62368-1 Cumple con las reglas y regulaciones de la FCC, parte 15 Clase A y CE EN55032 CISPR 32 (emisión)/EN55035 CISPR 35 (inmunidad) Clase A, Rhos
Garantía	5 años de garantía limitada en piezas y mano de obra ampliables

Generado en: 26 Apr 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.