

DB-620

在任何户外条件下都可呈现卓越视觉性能，20 毫米，7600 尼特，672 平方英尺



技术规格

DB-620

一般规格

像素间距	20 毫米
分辨率	208 x 720
校准亮度	6500 尼特
LED配置	1 红 1 绿 1 蓝
LED密度	7500/米 ²
水平观察角度	140° (+/-70°)
垂直视角	55° (+15°/-40°)
工业规格	14' x 48'
尺寸 (机械)	14 英尺 4 英寸 x 47 英尺 11 英寸 4360 x 14400 毫米
尺寸 (视觉)	13 英尺 8 英寸 x 47 英尺 3 英寸 4160 x 14400 毫米
对比度	4000:1
寿命	更少7年
功率消耗	24,000 瓦 (更大)
净重	9,400 磅 4,265 公斤
处理	16 位/色
颜色	281 万亿
电源 (1Ph / 240V)	100 Amps
电源 (3Ph / 208V)	115 Amps
工作温度	-31 至 122° F
可维护性	正面操作

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。