

FLD+ 2.5 – 4.6 (EN44)

2,33 – 4,3 : 1 (WUXGA) / 2,5 – 4,6 (WQXGA) pour F70 et F90 3,51 – 6,45 : 1 (WQXGA et 4K UHD) pour F80 (nécessite la série d'adaptateurs de lentille FLD)

Ratio de projection

- SX+ 2,50-4,60:1
- 1080 / WUXGA 2.33-4.30:1
- Panorama / WQXGA 2.50-4.60:1
- F80 : 3,51 – 6,45 : 1 (WQXGA/4K UHD) (le F80 requiert l'adaptateur de lentille FLD / FLD+)