

SP2K-9S

Ermöglichen einer intelligenten Projektion für kleinere Kinoleinwände



2K
2048 X 1080



- **Brillante Bilder**
- **Schon heute für morgen gewappnet**
- **Barco EcoPure™**
- **Einbauen und vergessen**

Der SP2K-9S ist Teil des Portfolios der Serie 4 und wurde in enger Zusammenarbeit mit Branchenpartnern entwickelt. Dabei wurden Markttrends im Bereich Inhaltserstellung, Darstellung und Technologie berücksichtigt. Das Ergebnis? Eine Laserprojektionsfamilie der nächsten Generation für alle Kinoleinwände. Die SP2K-Modelle sind in vielen unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich, sodass Sie ganz flexibel die richtige Wahl treffen können. Eine breite Palette an Helligkeitsoptionen, Kompatibilität mit verschiedenen Medienservern und Objektiven sowie ein Touch-Display und eine Live-Streaming-Option. Spielen Sie die verfügbaren Optionen durch und passen Sie diese an Ihre ganz spezifischen Anforderungen an.

Brillante Bilder

Die SP2K-Modelle der Serie 4-Familie bringen native 2K-Auflösung, vollen P3-Farbraum, höheren Kontrast und verbesserte Gleichmäßigkeit in den Kinosaal. Das Barco Active Image Management™ enthält eine patentierte Technologie, um eine scharfe und gleichbleibende Bildqualität im Laufe der Zeit zu gewährleisten.

Schon heute für morgen gewappnet

Diese 4. Generation der Barco-Laserprojektion bietet zahlreiche Vorteile, die das Erlebnis des Kinobesuchers verbessern und den Betreibern ein beruhigendes Sicherheitsgefühl vermitteln. Darüber hinaus sind alle SP2K-Modelle mit dem neuesten immersiven Audiostandard kompatibel.

Barco EcoPure™

Dieser geräuscharme Projektor (43 dB(A)) ist vollständig für den Kinobetrieb

ohne Vorführraum optimiert. Darüber hinaus verwaltet der SP2K-9S seinen Stromverbrauch auf intelligente Weise und erreicht eine Projektoreffizienz von bis zu 8 Lumen pro Watt. Im Energiesparmodus sinkt der Verbrauch sogar unter 3 Watt. Und mit der Einschaltfunktion per LAN sind Wartungsarbeiten oder Systemeinspielungen bequem planbar.

Einbauen und vergessen

Das modulare Projektordesign der Serie 4 ermöglicht eine kostengünstige Wartung. Bei sämtlichen Lichtquellenkonfigurationen werden nur vier Ersatzteile für die Barco Laser PlateTM benötigt. Dank der Abdeckung, die ohne Werkzeug geöffnet werden kann, und des einfachen Handlings, ist der Austausch der Filter kinderleicht. Der SP2K-9S fügt sich nahtlos in Ihr bestehendes Systemsetup ein.

Technische Daten**SP2K-9S**

| Allgemeine technische Daten | |
|----------------------------------|---|
| Native Helligkeit | 8.000 Lumen (typisch) |
| Natives Kontrastverhältnis | 2200:1 (typisch) bis zu 3000:1 mit HC-Objektiv |
| DMD TM -Chip | 3x 0,69" u2K |
| Auflösung | 2K: 2048 x 1080 |
| Farbskala | DCI P3-konform |
| Lichtquelle | Laser |
| Primärobjektive | 0.83-1.2, 1.2-1.7, 1.34-1.9, 1.5-2.15, 1.7-2.55, 2.0-3.9 Lichtstarke und kontrastreiche Objektive |
| Dauerhafte Helligkeitsstabilität | 40.000 Std. bei durchschnittlichen Nutzungsbedingungen |
| Gehäuse | integriertes Lüfterdesign und patentierte versiegelte optische Baugruppe |
| Abmessungen (BxTxH) | Projektor mit Fuß: 650 x 880 x 420 mm / 25,59 x 34,65 x 16,54 Zoll |
| Gewicht | 69,5 kg / 154 lbs |
| Stromversorgungsanforderungen | Einphasig 200-240 V 6A einphasig 110-130 V 10A |
| Wärmebelastung (max. Leistung) | 3794 BTU/h |
| Abgasstrom | 190 CFM |
| Umgebungstemperatur | 40 °C/104 F max. |
| Umgebungsfeuchte | 85 % RL max. |
| Medien-Server | Barco Alchemy ICMP-X und andere Medienservermarken** unterstützt. |
| Stromverbrauch | 1,1 kW (3 W im Energiesparmodus) |
| Geräuschpegel | 43 dB(A) bei 1 m und 25 °C Umgebungstemperatur |
| 3D-Systeme | Aktive Brillen- und Polarisationssysteme für Silver-Screens werden unterstützt. Farbseparierungssysteme werden nicht unterstützt. |
| Sicherheitsanforderungen | Klasse 1 Risikogruppe 3 |
| Benutzeroberfläche | Touch-Display und/oder webbasiert |
| Notizen | **Projektorconfiguration mit ICP-D; wenden Sie sich an den Barco-Kundendienst, um eine Liste der unterstützten Marken zu erhalten |

Generiert am: 20 Nov 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.