

Galaxy WARP™

Active Stereo DLP™ Projector with Integrated Geometry Distortion



技術仕様

GALAXY WARP™

一般仕様	
光出力	5,000 ANSIルーメン
輝度均一性	総スクリーン面積の90%以上
DMDデバイス	高解像度SXGAアクティブステレオDMD™チップ×3
ランプ	-1.2 kWキセノンランプ -通常寿命：1000時間 -最長寿命：1500時間 -リンクCLO
コントラスト比	500:1（フルホワイト／フルブラック）
解像度	1280×1024（SXGA）
シフト幅	-電動垂直：118%まで -電動水平：71%まで
ノイズレベル	50 dBA未満
互換性	-120 Hz（同期では110 Hz）で、SXGA解像度までアクティブステレオ信号に対応 -バイキュービック補間アルゴリズムを使用したWARP 6™ベースのピクセルマッププロセッサにより、ピクセルクロック最大205 MHzまで高度な歪補償が可能 -現行のRGBまたはDVI形式の全ビデオソースに対応
固定アナログ入力	以下に使用する多機能型5線入力（高帯域幅）×1： -標準同期（BNC端子）、シンクオングリーンまたはセパレートシンク式のRGBアナログ信号 -ステレオ同期入力（ミニDIN）×1 -ステレオ同期出力（同軸）×2 -DVI入力×1
通信	-パソコンでプロジェクターを制御するためのRS232またはRS422ループスルー入力用D9 端子 -周辺機器用D9
消費電力	1700 W
電源	230V（許容電圧180V～255V）
重量	正味重量：99lbs / 45kg
周囲温度	最高45℃

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

