

ClickShare CX-50

Prowadzenie konferencji bezprzewodowych na najwyższym poziomie w przypadku dużych sal konferencyjnych i sal posiedzeń



- **Funkcje interaktywne:** obsługa dotykowa, możliwość wprowadzania adnotacji i pracy na tablicy
- **Zwiększona współpraca z dwoma źródłami na ekranie**
- **Zaawansowana integracja sieci (podwójne Wi-Fi) i AV**
- **Wejście HDMI umożliwiający udostępnianie treści wysokiej jakości**
- **100% bezpieczne, szyfrowane i zarządzane w chmurze**

ClickShare CX-50 udostępnia bezprzewodowe funkcje konferencji w dużych salach konferencyjnych i pokojach narad. Wystarczy wejść do sali konferencyjnej, a ClickShare zareaguje na Twoją obecność i połączy Cię z wyświetlaczem, kamerami, zestawami głośnomówiącymi, listwami dźwiękowymi i podobnymi urządzeniami.

Można rozpocząć spotkanie wideo z laptopa w ciągu kilku sekund, używając dowolnej platformy videokonferencji. Spotkania hybrydowe mogą być całkiem proste – wystarczy jedno kliknięcie ClickShare Button lub w aplikacji ClickShare – dostępnych dla pracowników i dla gości.

Product specifications**CLICKSHARE CX-50**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
Power consumption	Gotowe do użycia: 50 W (maks.) Tryb czuwania: < 8W (sieciowy tryb czuwania), < 0,5 W (głęboki tryb czuwania)
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 10 lub macOS 11 (BigSur) i wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej znajdują się wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Video inputs	1920x1080 przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, SPDIF, jack, HDMI
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 2.0 (z tyłu); 2x USB typu A 2.0 (z tyłu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu) Analogowe wyjście audio na gniazdo mini jack (3,5 mm), złącze S/PDIF o cyfrowej jakości
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (przyciski i/lub aplikacja): 32
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Obsługa ekranu dotykowego: Tak Interaktywność: Tak
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Wysoka jakość
Network connection	LAN & Wi-Fi (podwójne)
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare

Last updated: 22 Apr 2024

© 2018 Barco nv. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Due to continued innovation, information and technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest specifications.