



T-20

ピクセル・ピッチ20mm、輝度6,600 NIT、 屋外用 LED タイル



技術仕様

T-20

一般仕様	
ピクセルピッチ	20.0 mm
輝度	6,000 NIT
LED構成	ランプ x3
ピクセル濃度	2,504 LEDs per tile (48x48)
ピクセル濃度	2,504 LEDs per tile (48x48)
水平視野角	110° (最低輝度 50%)
垂直視野角	+15、-45° (最低輝度 50%)
コントラスト比	4,000:1 (500 lux にて)
輝度半減値	100,000 時間を経過しても、従来の輝度を 50% 維持
消費電力	400W/タイル (最大) 平均で 120W
オペレーション電圧	200-240V / 50-60Hz
タイル寸法	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
タイル寸法	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
タイル寸法	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
タイル寸法	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
重量/タイル	60 kg
IPレート	IP65/54
プロセッシング	16 ビット/色
カラー	281 兆
リフレッシュ・レート	800Hz
床置き	タイル高さ、最大 6 枚
トラス設置	タイル高さ、最大 10 枚
インターフェース リンク	DVI インターフェース (DVI コネクター)
最大リンク長	4.5m (/バルコ DVI ケーブル使用時)
インターフェース	DVI x2
最大 電源カスケード接続	タイル 6 枚
サービス性	背面 (ねじ止め式シェーダー)
動作温度	-35 -50°C
保管温度	-35 -50°C
動作湿度	10-99%
保管湿度	10-99%
ソース互換性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI、SDI、HDS DI (DX-700: およびデュアル・リンク DVI、デュアル・リンク HDS DI)
操作デジタイザー	DX-700 (NNI 出力カード使用時)、D320、LEDPRO
証明書	ETL、CE、FCC、RoHS、CCC、TUV

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

