

ClickShare CSE-200

Drahtloses Präsentationssystem für kleine bis mittelgroße Tagungsräume



- Kabellose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm
- Bis zu 2 Benutzer auf dem Bildschirm
- Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen
- Touchback-Unterstützung
- Zentrale Verwaltung
- 2 Buttons im Lieferumfang enthalten

Kreativität gehört zu den wichtigsten Werten Ihres Unternehmens. Mit ClickShare können Sie sicher sein, dass die Ideen auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Anschließen – beeindrucken

Die CSE-200 ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen und mittelgroßen Tagungsräumen. Alle, einschließlich Gäste, können sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen – es ist keine Schulung erforderlich. Die Teilnehmer schließen einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und zeigen ganz unkompliziert per Knopfdruck die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum an. Mit den ClickShare-Apps können Benutzer auch Inhalte von ihren Laptops, Smartphones oder Tablets teilen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Firmware auf Ihrer Base Unit installiert haben, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können.

Zusammenarbeit wird gefördert

Das CSE-200 wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen, wie AirPlay und Google Cast für Nicht-HDCP-Inhalte, Touchback-Funktion und eine zentrale Verwaltung benötigen. Mit dem CSE-200 können bis zu zwei Personen Inhalte gleichzeitig nebeneinander anzeigen – das ermöglicht die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit. Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-200 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens. Und nicht

Das CSE-200 wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen, wie AirPlay und Google Cast für Nicht-HDCP-Inhalte, Touchback-Funktion und eine zentrale Verwaltung benötigen. Mit dem CSE-200 können bis zu zwei Personen Inhalte gleichzeitig nebeneinander anzeigen – das ermöglicht die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit. Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-200 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens. Und nicht zuletzt wird die Integration des Geräts in das Unternehmensnetzwerk über die API wesentlich erleichtert. ClickShare aktiviert auch die Touchback-Funktion in Ihren Besprechungsräumen. Starten Sie jede beliebige Anwendung von Ihrem Laptop aus und steuern Sie sie über den Bildschirm. Mit wenigen Berührungen auf dem Bildschirm können Sie eine Präsentation steuern, E-Mails teilen und ein Video starten. Konzentrieren Sie sich auf das Publikum und den Inhalt anstatt auf Ihr Präsentationstool.

Das CS-200 ist ein mit ISO 27001-zertifizierten Abläufen und Prozessen erstelltes Produkt.

Durch Hinzufügen von ClickShare CSE-200 zu Ihrer festen Konferenzraumeinrichtung (z. B. in einem Raum für Microsoft Teams oder Zoom) verbessern Sie die Produktivität und Zusammenarbeit in Ihren Konferenzen mit Microsoft Teams und Zoom. Damit liegt der Fokus in Konferenzen wieder auf echter Zusammenarbeit.

Technische Daten

CLICKSHARE CSE-200

Allgemeine technische Daten

Betriebssystem	Windows 10 32- und 64-Bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 und 10 (ClickShare-App) iOS 11, 12 und 13 (ClickShare-App)
Video-Ausgänge	1x HDMI
Ausgangsaufösung	1.920 x 1.080 @60Hz
Audio	Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm, S/PDIF
AirPlay-Unterstützung	iOS-Mirroring (AirPlay) von iOS 9.0 bis iOS 12 / Mac OS 10.14
Google Cast Support	Android 8.1 Oreo
Bildrate	Bis zu 30 fps
Anzahl gleichzeitiger Quellen	2
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	16
Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras sowohl für Android- und als auch iOS-Geräte über die ClickShare-App oder mit AirPlay / Google Cast
Erweiterter Desktop	Verfügbar (je nach Betriebssystem). Möglicherweise ist das ClickShare Extension Pack erforderlich.
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n
Reichweite	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet LAN 100 MBit 2x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB Analoger USB-Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitaler S/PDIF
Geräuschpegel	Lüfterlos
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Gewährleistung	3 Jahre Standard Auf 5 Jahre erweiterbar
*Hinweis	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Abmessungen ClickShare-Grundgerät

Abmessungen (HxBxT)	205 mm x 115 mm x 45 mm (ausg. Antennen) / 8.1" x 4.5" x 1.8" 205 mm x 150 mm x 135 mm (ausg. Antennen) / 8.1" x 5.9" x 5.3"
Stromversorgung	Standard-110/220 V-Stecker oder Power over Ethernet (PoE Plus)
Stromverbrauch	Betrieb: 6 W (typisch) / 18 W (max.) Standby: 2,6 W (ECO-Standby) / 0,4 W (Deep-Standby)
Gewicht	600 g/1,32 lb

Generiert am: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.