


OverView LVD-5521D

55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications



- **500 Nit brightness, ENB generation**
- **Superb inter-tile color and brightness**
- **User-friendly video-wall setup and control interface**
- **Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors**
- **Fan-less solution for noiseless performance**
- **Reduced energy consumption**
- **Optional 5-year service packages**

El OverView LVD-5521D de Barco es un panel LCD de 55 pulgadas de alto rendimiento y nivel de brillo intermedio (500 cd/m² típico) diseñado para aplicaciones de pantalla mural de vídeo en mosaico. Al formar parte de la generación de bisel ENB de 1,8 mm, con colores excelentes y un amplio ángulo de visión, el OverView LVD-5521D proporciona un gran valor a las aplicaciones de nivel básico y medio.

Una imagen perfecta con la calibración automática

El OverView LVD-5521D forma parte de la prestigiosa gama de videowall LCD OverView de Barco, líder del sector, que complementa la plataforma premium Barco UniSee. El innovador sistema Sense X de Barco para la calibración automática y en tiempo real garantiza imágenes perfectamente equilibradas en la pantalla mural completa en todo momento. De este modo se evitan las pantallas murales de vídeo con imágenes que parecen un "tablero de ajedrez". Barco es la única empresa del mercado que permite este tipo de calibración automática en tiempo real basada en sensores integrados de luminosidad y color.

Mayor tiempo de actividad, menor consumo de energía

El uso del gestor de pantallas murales de vídeo de Barco hace que el control de la pantalla mural de vídeo sea mucho más sencillo, lo que garantiza una mayor facilidad de uso.

Especificaciones del producto**OVERVIEW LVD-5521D**

Panel	
Tecnología LCD	Conmutación en el plano
Resolución	Full HD (1920 x 1080 pixeles)
Retroiluminación	LED directo
Relación de aspecto	16:9
Luminancia	500 cd/m ² (tip.)
Contraste	1200:1 (tip.)
Punto blanco	Nativo 10000 K (tip.)
óptica	Calibración automática de color y brillo Sense X
Vida útil de la retroiluminación	60000 h (tip.)
Refrigeración	Sin ventilador
Opacidad de la pantalla	25%
Temperatura de funcionamiento	0°C -40°C
Humedad operativa	10% -80% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20°C -60°C
Humedad de almacenamiento	5% -90% sin condensación
Montaje	VESA 600 x 400
Energía	
Tensión de entrada CA	100 -240 VCA, 50 -60 Hz
Consumo de energía	170 W (500 nits nativo)
Disipación del calor	580 BTU/h
Dimensiones	
Dimensiones	1211,5 x 122,1 x 682,3 mm 47,69" x 4,08" x 26,86"
Diagonal de pantalla activa	55" (1397 mm)
Área activa de la pantalla	1209,6 mm x 680,4 mm 47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg 60,74 lbs
Generación de anchura de bisel	Generación ENB (1,8 m 0,07")
Conectividad	
DisplayPort	2x entradas DP1.2 (deben utilizarse cables DisplayPort 1.2 cuando la longitud del cable supere los 3 m / 10 pies) 1x salida DP 1.2
HDMI(TM)	2 entradas HDMI™ 2.0
Puerto Ethernet	1
USB	1 entrada (sólo para alimentación)
HDCP	Sí (HDCP 2.2)
Modelo	
Nombre del modelo	OverView LVD-5521D
Otros	
Número de artículo	R9867810

Generado en: 19 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.