


RetroData 808s



Технические характеристики

RETRODATA 808S

Общие характеристики

Светоотдача	Economy mode: 139 Nit/41 ftl Normal mode: 195 Nit/57 ftl Boost mode: 214 Nit/62 ftl
Разрешение	10 lp/mm at 50% MTF throughout the field
Контрастность	SXGA 1280 x 1024

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO