

MXRT-5100



Product specificaties**MXRT-5100****General specifications**

Bus	PCI Express x16 native support
Kloksnelheid bus	2.5 GHz
Busbreedte	16 Lanes
Energieverbruik	Computer supply of 450W or higher recommended
Besturingssysteem	■ Windows 2000 Professional ■ Windows XP Professional ■ Windows XP x 64 Professional
Platformen	Intel and AMD architectures
Beeldschermconfiguratie	Single or Dual Head, Portrait or Landscape
Grafische processor	ATI FireGL
Weergavegeheugen	256 MB
Pixelkloksnelheid	267 MHz
Opzoektabel	32 bits in / 32 bits out
Elektrische standaard	Dual Link DVI complying with V1.0 specification
Ondersteunde resoluties / vernieuwingssnelheden	■ 2048 x 2560 @ 50 Hz ■ 2560 x 2048 @ 50 Hz
Bedrijfstemperatuur	0° to +55°C (32° to 131°F)
EMI	FCC, CE, BSMI, C-Tick, UL

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com**BARCO**