

RetroData 2100



Технические характеристики RETRODATA 2100	
Общие характеристики	
Светоотдача	635 Nit/185 fti
Разрешение	VGA, SVGA (800x600), XGA (1024x768)
Контрастность	>300:1 (full field contrast)

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

