

# BarcoGraphics 8200



## 技术规格

## BARCOGRAPHICS 8200

### 一般规格

光输出	230 vac: 2000 ANSI lumen 120 vac: 1750 ANSI lumen
分辨率	1024 x 768 pixels
对比度	>380:1 (full white/full black)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。