

MiTRIX

Écran LED modulaire transparent avec angle de vision ultra-large



IP65
WATERPROOF



Spécifications techniques

MITRIX

Spécifications générales

Pas de pixels	24 mm
Fréquence des tuiles	384 mm horizontal 192 mm vertical
Luminosité	3 000 cd/m ²
Densité de pixels	1736 LEDs / m ²
Densité de pixels	1736 LEDs / m ²
Configuration LED	SMD 3 en 1
Angle de vision horiz.	> 145°
Angle de vision vert.	> 145°
Transparence	55%
Durée de vie	50 000 heures
Consommation électrique	50 W/module
Poids / Tuile	1,3 kg
Traitement	16 bits par couleur à 50 Hz
Couleurs	185 billions
Fréquence de rafraîchissement	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Construction du portique	Hauteur max. 48 modules (9,2 m)
Plage de température de fonctionnement	■ 24 modules MITRIX par contrôleur / contenu vidéo type : température ambiante entre -20 °C et +40 °C. ■ 20 modules MITRIX par contrôleur / contenu entièrement blanc : entre -20 °C et +35 °C ■ 20 modules MITRIX par contrôleur / contenu vidéo type : entre -20 °C et +45 °C.
Dimensions des tuiles	384 x 192mm
Dimensions des tuiles	384 x 192mm
Dimensions des tuiles	384 x 192mm
Dimensions des tuiles	384 x 192mm
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 99 %
Compatibilité d'entrée D320	Data DVI jusqu'à UXGA, SDI, HD-SDI, YUV, S-Vidéo, Composite, YUV
Certifications	ETL, CE, TÜV, FCC classe A
Référence	R9004085B4 (coffret de 4 modules + câble de liaison) R9004085F24 (Flight Case de transport avec 24 modules + câbles de liaison) R9004087 (contrôleur ; pour un maximum de 24 modules) R9005086 (4 supports d'accrochage)

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.