

# SP2K-7S

为较小的影院银幕实现智能放映



2K  
2048 X 1080



- 精美图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可  
EcoPure<sup>TM</sup>
- 安装完毕即可高枕无忧

作为 S4 系列产品线的一部分，SP2K-7S 由巴可与行业合作伙伴紧密合作设计而成。考虑了内容创作、展示和技术方面的市场趋势。成果如何？适用于所有影院屏幕的下一代激光放映系列产品。SP2K 型号提供了很多不同的配置，可供您自由选择。提供多种亮度选项，完美兼容各种媒体服务器和镜头，配备触摸屏和现场直播选项。您可以尝试可用的选项来满足您的特定需求。

## 精美图像

S4 系列中的 SP2K 型号可在电影院实现原生 2K 分辨率，100%的DCI-P3 色彩空间，同时提升画面的对比度和色彩均匀度。巴可 Active Image Management<sup>TM</sup> 采用专有技术，确保长期为用户提供清晰生动的图像质量。

## 现在就为未来做好准备

第 4 代激光放映机可为用户带来诸多好处，打造更加出众的观影体验，让放映者安心使用，是一款面向未来的放映设备。此外，所有 SP2K 型号均兼容最新的沉浸式音频标准。

## 巴可 EcoPure<sup>TM</sup>

这是一款可以完全支持无机房操作的静音运行放映机 (40dB(A))。不仅如此，SP2K-7S 还可以智能地管理功耗，将放映机能效维持在 6.7 流明每瓦。在节能模式下，它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是，LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或影片内容导入。

## 安装完毕即可高枕无忧

得益于第四代放映机的模块化设计，可实现高性价比的维护。仅有 3 个巴可激光板<sup>TM</sup> 备件，可用于所有光源配置的维护。基于无需工具的盖板和滤网设计任何人都可以在无工具的情况下更换过滤器。SP2K-7S 可以无缝集成到您当前的设置中。

## 技术规格

## SP2K-7S

### 一般规格

亮度 (原生)	6,000 流明 (标准)
自然对比度	2200:1 (标准)
数字微镜器件	3 个 0.69 英寸 u2K
分辨率	2K: 2048 x 1080
色阶度	兼容 DCI P3
光源	激光
主镜头	0.83-1.2, 1.2-1.7, 1.34-1.9, 1.5-2.15, 1.7-2.55, 2.0-3.9 高亮度和高对比度镜头
亮度长时间稳定性	40000 小时 (一般使用条件下)
机架	集成冷却设计和获得专有技术的密封光学组件
尺寸(宽x长x高)	投影机 (含支脚) : 650 x 880 x 420 毫米 / 25.59 x 34.65 x 16.54 英寸
净重	69.5 公斤 / 154 磅
电力要求	单相 200-240V 6A 单相 110-130V 10A
热负荷 (更大功率)	2986 BTU/小时
排风量	170 CFM
环境温度	上限 40 °C/104 °F
环境湿度	85% 相对湿度 (上限)
媒体服务器	支持 Barco Alchemy ICMP-X 和其他媒体服务器品牌**。
功率消耗	0.9kW (节能模式下为 3W)
噪音级别	40 dB(A) @1m 和 25°C 环境温度
3维系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。
安全要求	第 1 类危险度 3 级
用户界面	触摸显示和/或基于 Web
注意	** 投影机配置带 ICP-D; 联系巴可服务以获取支持的品牌列表

生成于: 30 May 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。