

UDM-4K15

Projecteur numérique adapté aux grands espaces tri-DLP 4K UHD
15 000 Lumen



- Des couleurs éblouissantes qui surpassent la gamme des couleurs Rec. 709
- Forte valeur résiduelle grâce à sa conception robuste
- Gestion du parc et connectivité à distance grâce à Barco Insights Management Suite
- Composants électroniques Pulse unifiés grâce au Single Step Processing

Tout comme la version 22K, l'UDM-15K ne fait jamais de compromis sur la qualité ou la luminosité de votre projection. L'UDM-4K15 offre une résolution UHD 4K et une puissance lumineuse de 15 000 lumens pour une qualité 4K étonnante avec des couleurs éblouissantes.

Effacité opérationnelle

Découplez votre créativité comme jamais grâce au plus grand décalage de lentille du marché et une longue liste d'autres périphériques qui faciliteront une installation et une intégration sans problèmes du projecteur dans votre configuration. La fonction FLEX2 unique de Barco vous permet de régler et de verrouiller le niveau de luminosité ou la résolution pour un rendu spécifique. Sa conception modulaire permet une maintenance rapide et une facilité d'entretien sur site.

Composants électroniques Pulse

Grâce à la technologie Single Step Processing exclusive de Barco Pulse, les opérations de correction de géométrie, de mise à l'échelle et de traitement UHD 4K s'effectuent en une seule étape. Le résultat ? Des images d'une grande netteté, la plus faible latence du marché et un temps d'obscurité inférieur à celui des solutions comparables.

Connectivité

Le tableau de bord Barco Insights Management Suite et l'accès distant aux fichiers journaux vous garantissent une résolution rapide et efficace des problèmes. Gérez les paramètres de luminosité de votre parc de projecteurs et conservez la trace de vos conditions opérationnelles en tout lieu et à tout moment grâce à une plateforme cloud sécurisée et à une connectivité 3G intégrée.

Longue durée de vie

Grâce à sa solidité et à un choix de matériaux intelligent, vous pouvez compter sur l'UDM pour résister aux conditions extrêmes imposées par une vie passée sur la route. Avec une source de lumière au phosphore laser, dites adieu aux coûts liés au remplacement des lampes et à la maintenance, ainsi qu'au scintillement des images. L'exceptionnel refroidissement laser intégré de Barco empêche l'appareil de surchauffer et la fonctionnalité Constant Light Output garantit une luminosité et des couleurs constantes sur toute la durée de vie du projecteur.

Spécifications techniques

UDM-4K15

| Spécifications générales | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de projecteur | Projecteur numérique DLP à 3 puces UHD 4K |
| Technologie | 0,9" DMD™ x 3 |
| Résolution | 3 840 x 2 400 (UHD 4K)/2 560 x 1 600 (native)/5 120 x 3 200 (traitement) |
| Luminosité | 14,500 (4K UHD) lumens (centre) / 14 000 lumens (ANSI)* 15 000 lumens ISO* |
| Taux de contraste | Plein champ 2200:1 / Barco Dyna Black 20000:1 |
| Décalage de la lentille optique | Vertical entre -100 % à + 130 %, selon l'objectif Horizontal jusqu'à +/- 40 %, selon l'objectif Zoom et mise au point motorisés (avec mémoire de la lentille sur les lentilles TLD) Décalage de la lentille motorisé (avec mémoire de position sur toutes les lentilles) |
| Source lumineuse | Phosphore laser avec roue de phosphore inorganique |
| Uniformité de la luminosité | 95% |
| Durée de vie de la source lumineuse | 30 000 h (pour une puissance laser de 100 %, DynaBlack = désactivé) |
| Correction des couleurs | P7 |
| Coupe-flux optique | Numérique |
| Rapport d'aspect | 16:10 |
| Lentilles | TLD+ 0,37 ; 0,65-0,85 ; 0,8-1,16 ; 1,25 -1,61 ; 1,5-2,1 ; 2-2,81 ; 2,8-4,51 ; 4,5-7,51 ; 7,5-11,51 |
| Orientation | 360° |
| Cœur de processeur DLPT™ scellé | Standard |
| Entrées | HDBaseT simple ; HDMI 2.0 (HDCP 2.2, HDR10) ; DP 1.2 (HDCP1.3) ; Quad 3G/12G SDI/BarcoLink ULTRA |
| Résolutions en entrée | NTSC jusqu'à 4K (4 096 x 2 160) Taux de rafraîchissement : 24 Hz à 120 Hz 4K/4K UHD (4 096 x 2 160/3 860 x 2 400) à 240 Hz WQXGA (2 560 x 1 600) |
| Traitement | Composants électroniques Pulse |
| Picture-by-picture | Deux sources simultanées |
| CLO (constant light output/sortie lumineuse constante) | Standard |
| DMX 512 | Standard |
| WARP | Menu de réglage à l'écran à ajustement direct + Toolset |
| ScenergiX | Recouvrement horizontal et vertical des bords |
| Traitement des images | Correction géométrique et de recouvrement d'images intégré |
| Correction majeure | Oui |
| Serveur web intégré | Oui |
| Outils logiciels | Projector Toolset + application Android** + application iOS** |
| Contrôle | XLR filaire + IR, RS232, Wi-Fi**, GSM** |
| 3D | Lunettes actives (en option), circulaire passif (en option), double flash jusqu'à 200 Hz ; Dual Eye Point 240 Hz en option |

Spécifications techniques**UDM-4K15**

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrées en option | Quad DP1.2, Fibre SFP |
| horloge pixel max. | 600 MHz |
| Connexion réseau | 10/100 base-T, connexion RJ-45, Wi-Fi** |
| Dimensions (l x L x H) | 725 x 540 x 339 mm/28,54 x 21,26 x 13,3' |
| Poids | 48 kg (105 lb)/poids à l'expédition départ usine : 61 kg (134,5 lb) |
| Alimentation électrique | 120 à 160 V (puissance réduite) 15 A/200 à 240 V (+/- 10 %), 8,5 A, 50 à 60 Hz |
| Humidité (fonctionnement) | 0-80 % (sans condensation) |
| Consommation maximale | 1 330 W nom. / 1 550 W max. à 230 volts ECO STBY 1 330 W nom. / 1 550 W max. à 120 volts ECO STBY |
| Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F) | 46 dB(A) |
| Température ambiante de fonctionnement | 0-40 °C/32 °-104 °F *** |
| Dissipation BTU | 5 200 BTU/h max. |
| Dimensions à l'expédition | avec palette (P x L x H) 850 x 665 x 613 mm/33,46 x 26,18 x 24,13 pouces |
| Accessoires standard | Cordon d'alimentation, télécommande robuste par câble XLR/sans fil |
| Certifications | Conforme aux normes UL60950-1 et EN60950-1 ; conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CE EN55032 Classe A, RoHS |
| Garantie | 3 ans |
| *Remarque | *Niveaux de luminosité +/- 10 % ** Les options Wi-Fi et GSM ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vérifiez auprès de votre représentant Barco pour en savoir plus. ***À des altitudes plus élevées, la puissance lumineuse peut être atténuée |

Crée le : 09 Apr 2024

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.