

DP2K-18Cx

更大适合18米（59英尺）屏幕小型投影和集成媒体服务器套件



本产品在中国仅由中影巴可（北京）电子有限公司提供

sales.gc@barco.com更多信息，请访问

屏宽达18mDCI认证投影机4kW投影灯影院级镜头

Doremi IMBShowVault媒体服务器包含屏幕管理软件 DP2K-18Cx是专为媒体以及的大型数字影院演示厅设计的灵活解决方案。Turnkey DP2K-18Cx系统包含一台、一个、一个、一台和，其中(SMS)和存储器。

高效操作，更省成本

模块化设计 得益于其，DP2K-18Cx的操作非常简单便捷。通过对标准数字影院灯泡光输出更大化极大降低了灯泡运营成本。DP2K-18Cx 是一个高度集成数字影院套件，因此在安装时无需对各种设备之间进行衔接、配置与校准。其高效运营造就了更低的服务成本与更长的屏幕正常运行时间。

永不过时，灵活屏幕管理

2K与4K的内容标准高帧频JPEG2000与MPEG2集成的媒体服务器永不过时，因为它可同时运行，并同时支持帧频与。其高度灵活的媒体播放器可同时兼容内容。标准网络界面可在媒体服务器与屏幕管理系统（SMS）之间实现通信，从中央位置管理屏幕。

绝佳的图像质量

密封光学引擎 Barco的专有技术可防止灰尘侵入，确保更长的使用寿命与完美的图像质量，同时使金属过滤器的使用更具成本效益。

全DCI认证与3D兼容

DCI认证的P2K-18Cx可放映您影院内的所有数字内容。它同时与所有主要 3D 系统完全兼容。

技术规格

DP2K-18CX

一般规格

可用性	本产品在中国仅由 CFG BARCO (BEIJING) ELECTRONICS CO. LTD. 提供 欲知更多详情, 请致函 sales.gc@barco.com
数字微镜器件	3 x 0.98" DC2K 黑金属设备
自然分辨率	2048 x 1080 像素
机架	密封DMD和光学组件
灯泡	1.2kW -4kW
屏幕尺寸	高达18m / 59ft 宽 (屏幕增益1.8@ 14ftl)
对比度	2000:1
数字视频输入	2 x DVI 输入 都可选作单链接和双链接
集成媒体功能块	JPEG2000 2K & 4K DCI播放 高帧频3维 高达450Mbps的JPEG 2000比特率 Dolby3D色彩修正 支持BluRay3维 MPEG-2 H.264 2个3G-SDI输入 1个HDMI 1.3输入 16个AES/EBU伴音通道 (2个RJ45) 4个GPI、6个GPO (2个RJ45)
媒体服务器	2TB有效存储 (RAID-5) 3个热插拔3.5"硬盘 SMS控制一体化触摸屏 2个ETH用于管理和摄取 1个可从前部进入的USB用于摄取
SMS软件 (IMS)	播放器 / 编辑器 / 调度程序 自动化、3维、摄入 TMS集成
主镜头	1.2 -1.8 1.4 -2.05 1.6 -2.5 1.95 -3.2 2.4 -3.9
投影机诊断	通过通讯控制软件 通过 SNMP 代理
电力要求	220V
投影机尺寸 (HxWxD)	558 x 694 x 1034 mm 22.0 x 27.3 x 40.7 英寸 NB: 投影机底部需要至少 5cm 进气口间距
投影机重量	100 公斤 (220 磅)
环境温度	35°C / 95°F 更大
选项	ACS-2048 3维附加组件 触摸屏监视器 基座 Auro 11.1 音频解码器 实时3维: RealD Live或Sensio RealD Ghostbusting

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。