

# CNWU-81B

Proyector DLP de un chip, WUXGA y 7.650 lúmenes



- **Imágenes supernítidas con colores intensos**
- **Amplio rango de desplazamiento de la lente para una instalación flexible**
- **Diseño compacto**
- **Fiabilidad ininterrumpida**

**\*Sólo disponible en distribuidores seleccionados**

El CNWU-81B es ideal para instalarlo en salas de reuniones, salas de juntas, salas de conferencias y auditorios de pequeño y mediano aforo.

### **Calidad de imagen definitiva**

Con un nivel de brillo de 7.650 lúmenes, el CNWU-81B es el proyector más brillante de la gama de proyectores Present-C de Barco. Ofrece una resolución WUXGA, una relación de contraste de 6.500:1 y una uniformidad de brillo de más del 90%, lo que permite generar imágenes nítidas, uniformes y de alto contraste.

### **Instalación fácil y flexible**

El CNWU-81B solo pesa 12,9 kg en un diseño que ocupa muy poco espacio, lo que lo convierte en un proyector sorprendentemente ligero para la clase de brillo que ofrece. No solo es fácil de instalar, sino que además ofrece una amplia variedad de objetivos de alta calidad con un desplazamiento de objetivo insuperable, para una instalación totalmente flexible.

### **Diseñado para durar**

El CNWU-81B presenta un diseño sin filtros y un sistema flexible de dos lámparas de bajo consumo y, además, emplea la consolidada tecnología DLP® para ofrecerle un reducido coste de propiedad y una tranquilidad absoluta. Incluso puede usar el proyector con una sola lámpara para reducir aún más los costes. Diseñado para un uso ilimitado, este proyector cuenta además con el respaldo de una garantía de tres años.

## Especificaciones del producto

## CNWU-81B

### Especificaciones generales

Tipo de proyector	Proyector DLP de un solo chip
tecnología	LVDC DMD™ con DarkChip3™
resolución	1.920 x 1.200 (WUXGA)
brillo	7.650 lúmenes ANSI
relación de contraste	6.500:1
brillo uniforme	>90%
Relación de aspecto	16:10
Tipo de lente	Todas las lentes de cristal puro
lentes	Ultrapanorámico EN 12 (0,74:1), objetivo con zoom ultrapanorámico EN46 (0,8-1,21:1), objetivo con zoom gran angular EN13 (1,24-1,6:1), objetivo con zoom estándar EN11 (1,6-2,32:1), objetivo con zoom de largo alcance EN14 (2,37-3,79:1), objetivo gran angular EN15 (1,16:1), zoom de extra largo alcance EN16 (3,8-6,5:1)
Cambio de objetivo de la lente	Vertical: -134% a +134%; Horizontal: -68% a +68% (en objetivos zoom)
Corrección del color	RealColor™
Lámparas	2 x 300 W UHP Vidi
Vida útil de la lámpara	Hasta 2.000 horas (modo de potencia total) / 2.500 horas (modo económico)
Carcasa de lámpara, recambio rápido	Si
Garantía de la lámpara	500 horas o 90 días
núcleo DLP? estanco	Si
Orientación	mesa -techo
entradas	1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HMDI 1.3a; 1 x YPbPr; 1 x S-video; 1 x composite
Resoluciones de entrada	Resolución de píxeles 1.920 x 1.200 -640 x 480; RGBHV, RGBS, RGsB; formatos personalizados disponibles; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Herramientas de software	Proyector Toolset, ProNet
Control	Enchufe minijack + IR, RS232, red, disparador de 12 V
conexión de red	10/100 base-T, conexión RJ-45
Requisitos de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
consumo de potencia	850 W
nivel de ruido	34 dB
Temperatura ambiente de funcionamiento	10-40 °C / 50°-104 °F
Humedad operativa	20-80% humedad relativa
Disipación de BTU	máx. 2.900 BTU/h
dimensiones (ancho x largo x alto)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 pulgadas
peso	12,6 kg (27,8 lbs)
Accesorios estándar	Cable de corriente, control remoto inalámbrico
Certificaciones	Compatible con FCC, parte 15 Clase A y CCC, cCSAus, cUL, UL y CE
Garantía	Limitada de 3 años para piezas y mano de obra. Ampliable a 5 años.

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.