


OSRAM 3000W XBO DHP L OFR



Spécifications techniques**OSRAM 3000W XBO DHP L OFR****Spécifications générales**

Fournisseur	OSRAM
Numéros de commande des fournisseurs	XBO 3000 W/DHP L OFR
Heures de garantie	1 700 heures

Créé le : 28 Apr 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

