

# OverView LVD-5521D

55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications



- 500 Nit brightness, ENB generation
- Superb inter-tile color and brightness
- User-friendly video-wall setup and control interface
- Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
- Fan-less solution for noiseless performance
- Reduced energy consumption
- Optional 5-year service packages

OverView LVD-5521D компании Barco — это высокопроизводительная, недорогая 55-дюймовая LCD-панель среднего уровня яркости (номинал 500 кд/м<sup>2</sup>), которая предназначена для применения в составе многопанельных видеостен. Благодаря узкой рамке ENB шириной 1,8 мм, отличной цветопередаче и контрастности, а также широкому углу обзора модель OverView LVD-5521D идеально подходит для применения в установках начального и среднего уровня.

### Идеальное изображение с автоматической калибровкой

OverView LVD-5521D входит в широко признанную и ведущую в отрасли серию LCD-видеостен OverView от Barco, которая дополняет платформу высшего класса Barco UniSee. Исключительно инновационная Barco Sense X, автоматическая, непрерывная система калибровки в режиме реального времени, гарантирует, что вся стена будет постоянно демонстрировать идеально сбалансированное изображение без эффекта шахматной доски. Barco — единственная компания на рынке, поддерживающая этот тип автоматической калибровки в реальном времени с помощью встроенных датчиков яркости и цвета.

### Увеличение времени безотказной работы, снижение потребляемой мощности

Менеджер видеостен Barco значительно упрощает управление видеостеной, повышая удобство использования.

**Технические характеристики****OVERVIEW LVD-5521D**

<b>Панель</b>	
ЖК-технология	Внутриплоскостное переключение
Разрешение	Full HD (1920 x 1080 пикселей)
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
Форматное соотношение	16:9
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup> (тип.)
Контраст	1200:1 (тип.)
Точка белого	Собственная: 10 000 K (номинал)
Калибровка	Автоматическая калибровка цветов и яркости Sense X
Срок службы подсветки	60000 ч (тип.)
Охлаждение	Без вентилятора
Затуманенность экрана	25%
Рабочая температура	0–40 °C
Рабочая влажность	10% -80% без конденсации
Температура хранения	-20°C -60°C
Влажность при хранении	5% -90% без конденсации
Монтаж	VESA 600 x 400
<b>Мощность</b>	
Входное напряжение переменного тока	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	170 Вт (500 нит собственная)
Рассеивание тепла	580 БТЕ/ч
<b>Габариты</b>	
Габариты	1211,5 x 122,1 x 682,3 мм   47,69 x 4,08 x 26,86 дюйма
Активная диагональ экрана	55" (1397 мм)
Активная область экрана	1209,6 мм x 680,4 мм   47,62" x 26,79"
Вес	27,55 кг (60,74 фунта)
Определение ширины кромки	Поколение ENB (1,8 м   0,07")
<b>Возможности подключения</b>	
DisplayPort	2 входа DP1.2 (если длина кабеля превышает 3 м / 10 футов, необходимо использовать кабели DisplayPort 1.2) 1 выход DP 1.2
HDMI(TM)	2 входа HDMI™ 2.0
Ethernet-порт	1
USB	1 вход (только для питания)
HDCP	Да (HDCP 2.2)
<b>Модель</b>	
Название модели	OverView LVD-5521D
<b>Прочее</b>	
Артикул	R9867810

Создано: 19 Sep 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

