



C16

Écran LED d'intérieur offrant une luminosité de 2 000 cd/m² et un pas de pixel de 16,7 mm



Les écrans LED à hautes performances de la série C de Barco sont conçus à la fois pour les installations permanentes et la location. Ils se distinguent par des performances énergétiques incomparables et un dégagement calorifique infime par rapport aux autres écrans LED. Ils peuvent donc fonctionner sans ventilateur de refroidissement, ce qui leur garantit un parfait silence de fonctionnement et l'absence totale de maintenance. De conception mince et légère, ils permettent, en outre, une manipulation et une installation aisées.

Conception novatrice des shaders

L'écran LED C16 associe la structure de la série C à la technologie de traitement d'images DX éprouvée. Grâce à la conception novatrice de ses shaders, le C16 peut être facilement associé au C5 ; la différence est à peine perceptible lorsqu'aucune image n'est affichée à l'écran. Cette conception unique permet de combiner des modules LED à haute et à faible résolution.

Pour les installations fixes et l'organisation d'événements

Le C16 ne se contente pas de satisfaire les besoins des organisateurs d'événements. Il constitue, en effet, une solution particulièrement attractive pour les installations fixes grâce à une maintenance réduite, une faible épaisseur et une faible consommation énergétique.

Spécifications techniques

C16

Spécifications générales	
Pas de pixels	16,7 mm
Luminosité	2 000 cd/m²
Configuration LED	SMD noir 3 en 1
Densité de pixels	3 600/m² 334/pi²
Taux de contraste	3 500:1
Angle de vision horiz.	120° (avec une luminosité de 50 %)
Angle de vision vert.	+/-60°
Durée de vie	100 000 heures (à 50 % de luminosité)
Consommation électrique	660 W/m² (max.) 220 W/m² (type)
Taille de tuile (l x H x P) en mm	400 x 400 x 63
Poids	6,4 kg/module 40 kg/m²
Homologation IP	En intérieur uniquement
Traitement	16 bits/couleur
Fréquence de rafraichissement	3 200 Hz
compatible 3D (en option)	oui
Construction du portique	25 modules max. (10 m)
Construction du pied	12 modules max. (4,8 m)
Interfaces/Ports	x2 liaisons HDMI
Disponibilité technique	front and back (optional)
Compatibilité de la source	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI (Single Link et Dual Link, jusqu'à 2 048 x 1 536), SDI, HDSDI, HDSDI Dual Link
Numériseur utilisable	DX-100, DX-700
Certifications	CE/ETL/UL, FCC classe A, TÜV, RoHS, DEEE

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

